

PHILIPS

Gradient Lightstrip,
2 metros

Hue White and color
ambiance

LED integrado

Controlo Bluetooth através da
aplicação

Controlo por aplicação ou voz*

Adicione uma Hue Bridge para
usufruir de mais opções



8719514339965



Iluminação inteligente fácil

Com tecnologia de gradiente, esta faixa de luz combina diferentes cores de luz ao mesmo tempo. É flexível e extensível até 10 metros, permitindo adicionar uma mistura brilhante de cores a qualquer espaço.




Iluminação inteligente fácil

- Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
- Controle as luzes com a voz*
- Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
- Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria
- Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
- Cores que combinam na perfeição
- Molde, corte ou prolongue
- Extensível até 10 metros
- Efeitos de luz dinâmicos


Destaques

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth



Com a aplicação Hue Bluetooth, pode controlar as suas luzes inteligentes Hue numa mesma sala da sua casa. Adicione até 10 lâmpadas inteligentes e controle-as apenas com o toque de um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*



A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida



Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria



Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge



A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Cores que combinam na perfeição



Obtenha uma combinação perfeita de várias cores de luz ao mesmo tempo numa única faixa LED. As cores fluem juntas de forma natural e projetam a luz para criar um efeito único.

8719514339965

Molde, corte ou prolongue



Completamente flexível, a faixa de luz Philips Hue Gradient Lightstrip permite que a molde e dobre para caber no seu espaço. Anexe uma extensão Gradient Lightstrip para superfícies maiores ou corte a faixa para caber num espaço mais pequeno.

Extensível até 32 metros



Prolongue a faixa de luz Philips Hue Gradient Lightstrip até 10 metros com extensões de 1 metro. Cubra as áreas maiores com uma combinação de luz colorida e consistente, utilizando a iluminação em sanca em toda a divisão ou por baixo da cama.

Efeitos de luz dinâmicos



Aumente os momentos especiais com uma luz cheia de vida. Utilize efeitos dinâmicos para criar o ambiente perfeito em qualquer situação.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Silicone

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Mudança de cores (LED): Sim
- Intensidade regulável: Sim
- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim
- LEDs integrados: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): >80
- Temperatura da cor: 2000-6500 K

Grinalda/faixa de luz

- Possibilidade de corte: Sim
- Extensibilidade: Sim
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Comprimento: 1.998,98 mm
- Potência: 20 W

Diversos

- Tipo: Tiras de luz

Informações da embalagem

- EAN: 8719514339965

Consumo de energia

- Consumo de energia em espera: 0,50 W
- Consumo de Energia: 20 W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,420 kg
- Peso líquido: 0,93 lb
- Altura total: 5,5 mm
- Comprimento global: 2.000 mm
- Largura total: 15 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.800 lm
- Vida útil: 25000h
- Alimentação elétrica: 100 – 240 V
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Emissão de lúmenes a 2700 K: 1.600 lm

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514339965
- Peso líquido: 0,42 kg
- Peso bruto: 0,59 kg
- Altura: 72 mm
- Comprimento: 140 mm
- Largura: 219 mm

Conteúdo da embalagem

- Adaptador de corrente: 1

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee



Data de publicação:
2025-09-20
Versão: 0.687

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com