

# PHILIPS

Lâmpada de filamento  
âmbar de 7 W (Eq. 50 W)  
A60 E27

LED inteligente

Branco regulável

Vidro

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por voz ou aplicação  
WiZ



8719514372023



## Escolha uma luz branca quente ou fria

Obtenha luz inteligente com um aspeto vintage com a lâmpada de filamento Philips Smart LED com uma base E27, que oferece um revestimento âmbar com luz branca quente ou fria. Esta lâmpada está conectada ao WiZ. Utilize a sua rede Wi-Fi existente para a controlar com a aplicação WiZ ou a sua voz.

### Instalação fácil

- Ligação fácil Plug & Play. Funciona com o Wi-Fi existente.

### Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone.
- Controlo de voz com o Assistente Google, a Alexa ou os Atalhos da Siri.

### Funcionalidades inteligentes

- Regulação inteligente através da aplicação, da voz ou do regulador
- Automatize as suas luzes segundo um plano horário
- Monitorização energética

### Modos de luz

- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio
- Personalize cenas com modos de luz dinâmica predefinidos.

# Destaques

## fácil sistema "plug-and-play"

O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

## Controlo em qualquer lugar

Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

## Controlo de voz

Adquira controlo mãos-livres das suas luzes utilizando a sua voz e o Assistente Google, a Amazon Alexa ou os Atalhos da Siri. Utilize comandos de voz simples para acender ou apagar as luzes, aumentar ou diminuir a intensidade, mudar de cor e configurar efeitos de luz personalizados.

## Regulação inteligente

Regule as suas luzes para a luminosidade desejada através do smartphone, WiZmote ou da sua voz. Não necessita de instalar um regulador dispendioso.

## Automatize as suas luzes segundo um plano horário

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

## Monitorização energética

A aplicação WiZ mantém registos do consumo energético das suas luzes. Consulte o seu relatório diário ou semanal e planeie a sua iluminação de forma inteligente para um consumo energético otimizado em casa.

## Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

## Cenários personalizados

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, WiZmote ou da sua voz.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: A60
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Âmbar
- Intensidade regulável: Sim
- Acabamento da lâmpada: Âmbar

## Dimensões da lâmpada

- Peso: 0,042 kg

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):  $\geq 90$
- Temperatura da cor: 2000-5000 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 640 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 91 lm/W

## Diversos

- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 43 mA

**Informações da embalagem**

- EAN: 8719514372023
- EOC: 871951437202300
- Título do produto: PHI WFB 50W A60 E27 920-50 Amb 1PF/6

**Consumo de energia**

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 7 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 7

**Dimensões e peso do produto**

- Altura total: 106 mm
- Comprimento global: 106 mm
- Largura total: 60 mm

**Valores medidos**

- Vida útil especificada: 15.000
- Fluxo luminoso medido: 640 lm
- Potência medida: 7 W

**Assistência**

- Garantia: 2 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 1901124

**Compatível com**

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8719514372023
- Peso líquido: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 7 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.232

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)