

PHILIPS

Vela de 4,9 W (Eq.
40 W) C37 E14

LED inteligente

Branco quente

Plástico

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por voz ou aplicação
WiZ



8719514372368



Obtenha uma luz branca quente e acolhedora

Obtenha uma luz inteligente branca suave e regulável nos seus equipamentos de candelabro com uma lâmpada tipo chama inteligente Philips Smart LED E14. Esta lâmpada está conectada ao WiZ. Utilize a sua rede Wi-Fi existente para a controlar com a aplicação WiZ ou a sua voz.

Instalação fácil

- Ligação fácil Plug & Play. Funciona com o Wi-Fi existente.

Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone.
- Controlo de voz com o Assistente Google, a Alexa ou os Atalhos da Siri.

Funcionalidades inteligentes

- Regulação inteligente através da aplicação, da voz ou do regulador
- Automatize as suas luzes segundo um plano horário
- Monitorização energética

Modos de luz

- Personalize cenas com modos de luz dinâmica predefinidos.
- Luz branca quente suave

Destaques

fácil sistema "plug-and-play"

O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

Controlo em qualquer lugar

Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

Controlo de voz

Adquira controlo mãos-livres das suas luzes utilizando a sua voz e o Assistente Google, a Amazon Alexa ou os Atalhos da Siri. Utilize comandos de voz simples para acender ou apagar as luzes, aumentar ou diminuir a intensidade, mudar de cor e configurar efeitos de luz personalizados.

Regulação inteligente

Regule as suas luzes para a luminosidade desejada através do smartphone, WiZmote ou da sua voz. Não necessita de instalar um regulador dispendioso.

Automatize as suas luzes segundo um plano horário

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

Monitorização energética

A aplicação WiZ mantém registos do consumo energético das suas luzes. Consulte o seu relatório diário ou semanal e planeie a sua iluminação de forma inteligente para um consumo energético otimizado em casa.

Cenários personalizados

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, WiZmote ou da sua voz.

Luz branca quente suave

Crie uma atmosfera confortável com luz branca quente. Uma luz inteligente facilmente adaptada às suas atividades diárias

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: C37
- Casquilho: E14
- Tecnologia: Wi-Fi inteligente
- Tipo de vidro: Fosca
- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos

Dimensões da lâmpada

- Altura: 11,6 cm
- Peso: 0,045 kg
- Largura: 3,9 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branco suave
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 40 mA
- Eficiência: 95 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514372368
- EOC: 871951437236800
- Título do produto: PHI WFB 40W C37 E14 927 DIM 1PF/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,9 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11,6 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 470 lm
- Potência medida: 4.9 W

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 584544



Data de publicação:
2024-11-01
Versão: 0.149

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com