

PHILIPS

Lâmpada de filamento transparente de 7 W (Eq. 60 W) A60 E27 x2

LED inteligente

Branco regulável

Vidro

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por voz ou aplicação WiZ



8719514372627



Escolha uma luz branca quente ou fria

Obtenha luz inteligente com um aspeto vintage com a lâmpada de filamento Philips Smart LED com uma base E27, que oferece luz branca quente ou fria. Esta lâmpada está conectada ao WiZ. Utilize a sua rede Wi-Fi existente para a controlar com a aplicação WiZ ou a sua voz.

Instalação fácil

- Ligação fácil Plug & Play. Funciona com o Wi-Fi existente.

Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone.
- Controlo de voz com o Assistente Google, a Alexa ou os Atalhos da Siri.

Funcionalidades inteligentes

- Regulação inteligente através da aplicação, da voz ou do regulador
- Automatize as suas luzes segundo um plano horário
- Monitorização energética

Modos de luz

- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio
- Personalize cenas com modos de luz dinâmica predefinidos.

Destaques

fácil sistema "plug-and-play"

O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

Controlo em qualquer lugar

Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

Controlo de voz

Adquira controlo mãos-livres das suas luzes utilizando a sua voz e o Assistente Google, a Amazon Alexa ou os Atalhos da Siri. Utilize comandos de voz simples para acender ou apagar as luzes, aumentar ou diminuir a intensidade, mudar de cor e configurar efeitos de luz personalizados.

Regulação inteligente

Regule as suas luzes para a luminosidade desejada através do smartphone, WiZmote ou da sua voz. Não necessita de instalar um regulador dispendioso.

Automatize as suas luzes segundo um plano horário

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

Monitorização energética

A aplicação WiZ mantém registos do consumo energético das suas luzes. Consulte o seu relatório diário ou semanal e planeie a sua iluminação de forma inteligente para um consumo energético otimizado em casa.

Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

Cenários personalizados

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, WiZmote ou da sua voz.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: A60
- Casquilho: E27
- Tecnologia: Wi-Fi inteligente
- Tipo de vidro: Transparente
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Sim

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,6 cm
- Peso: 0,084 kg
- Largura: 6 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥ 90
- Temperatura da cor: 2700–6500 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de acendimento: < 0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 43 mA
- Eficiência: 115 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514372627
- EOC: 871951437262700
- Título do produto: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 CL 2PF/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 7 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de energia kWh/1000 h: 7

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,6 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000
- Fluxo luminoso medido: 806 lm
- Potência medida: 7 W

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1901121

A lâmpada

- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514372627
- Peso líquido: 0,17 kg
- Peso bruto: 0,17 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 14 cm



Data de publicação:
2025-05-24
Versão: 0.133

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com