

PHILIPS

Vela de 4,9 W (Eq.
40 W) C37 E14 x2

LED inteligente

Branco regulável

Plástico

fácil sistema "plug-and-play"

Controlo por voz ou aplicação
WiZ



8719514372702

A
↑
G F
↓
H



Escolha uma luz branca quente ou fria

Coloque uma luz inteligente regulável de qualquer tonalidade branca quente ou fria nos seus equipamentos de candelabro com uma lâmpada tipo chama Philips Smart LED E14. Esta lâmpada está conectada ao WiZ. Utilize a sua rede Wi-Fi existente para a controlar com a aplicação WiZ ou a sua voz.

Instalação fácil

- Ligaçāo fácil Plug & Play. Funciona com o Wi-Fi existente.

Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone.
- Controlo de voz com o Assistente Google, a Alexa ou os Atalhos da Siri.

Funcionalidades inteligentes

- Automatize as suas luzes segundo um plano horário
- Monitorização energética
- Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Modos de luz

- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio
- Personalize cenas com modos de luz dinâmica predefinidos.

Destaques

Ágil sistema "plug-and-play"

O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

Controlo em qualquer lugar

Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

Controlo de voz

Adquira controlo mãos-livres das suas luzes utilizando a sua voz e o Assistente Google, a Amazon Alexa ou os Atalhos da Siri. Utilize comandos de voz simples para acender ou apagar as luzes, aumentar ou diminuir a intensidade, mudar de cor e configurar efeitos de luz personalizados.

Automatize as suas luzes segundo um plano horário

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

Monitorização energética

A aplicação WiZ mantém registos do consumo energético das suas luzes. Consulte o seu relatório diário ou semanal e planeie a sua iluminação de forma inteligente para um consumo energético otimizado em casa.

Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Utilize as funcionalidades de bem-estar predefinidas na aplicação WiZ para desfrutar dos padrões de iluminação que melhor se adequam ao seu ritmo circadiano ao longo do dia. A aplicação WiZ proporciona-lhe boa luminosidade diurna quando precisa de energia e de se concentrar, mudando suavemente para uma luz branca quente, para o ajudar a relaxar e dormir melhor.

Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

Cenários personalizados

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, WiZmote ou da sua voz.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: C37
- Casquilho: E14
- Tipo de vidro: Fosca
- Intensidade regulável: Sim
- Acabamento da lâmpada: Fosca

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Dimensões da lâmpada

- Peso: 0,045 kg

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥90
- Temperatura da cor: 2700–6500 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 95 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 40 mA

Informações da embalagem

- EAN: 8719514372702
- EOC: 871951437270200
- Título do produto: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 2PF/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220–240 V
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 4,9 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 5

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 116 mm
- Comprimento global: 116 mm
- Largura total: 39 mm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000
- Fluxo luminoso medido: 470 lm
- Potência medida: 4.9 W

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Frequência: 50–60
- Número de registo EPREL: 1901099

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514372702
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 10,5 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.289

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com