

PHILIPS

Aplique Shades 15
W

myGarden



2700 K

Antracite

À prova de água



8719514385382



Poupança com estilo

Um design único para momentos únicos ao ar livre. Este elegante aplique antracite da Philips emite luz economizadora branca quente. Os maravilhosos efeitos de luz bidirecionais convidam-no a descansar e descontraír no seu jardim.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Duração ultra longa da lâmpada
- Economizadora

Leve o design para o seu jardim

- Opte por um estilo contemporâneo
- Opte por apliques para exterior

Una o ambiente com a comodidade

- Brilho branco suave acolhedor

Características especiais

- Efeito de luz bidirecional
- Configuração fácil para todas as aplicações
- Impermeável

Destaques

Duração ultra longa da lâmpada



Lâmpada Philips com duração ultra longa incluída, até 20 000 horas.

Economizadora



Esta luz da Philips economiza energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de electricidade e a contribuir para a protecção do ambiente.


Opte por um estilo contemporâneo

Concebida na Europa, esta lâmpada tem características de design exclusivas para o ajudar a criar um estilo exterior contemporâneo.

Opte por apliques para exterior

Aproveite o seu espaço exterior ao máximo com este applique, perfeito para montar próximo da sua porta principal ou nas paredes do seu terraço.

Luz branca suave acolhedora



Os produtos para exterior da Philips compõem uma gama de lâmpadas para exterior que cria uma maravilhosa luz branca quente acolhedora. A temperatura da cor da luz é de 2700 Kelvin. Esta também fornece muita luz para uma boa visibilidade, para que possa utilizar o seu espaço exterior como desejar durante a noite e descontraír sabendo que está em segurança.

Efeito de luz bidirecional

Efeito de luz bidirecional para iluminação geral do jardim.

Configuração fácil

Este candeeiro e os encaixes foram concebidos para uma instalação simples com todos os objectos úteis de que necessita incluídos na embalagem, como uma chave Torx e um parafuso Torx. Encontrará instruções claras sobre onde pode instalar o produto e informações relevantes sobre as classificações IP de impermeabilidade.

Impermeável



Este candeeiro para exterior Philips foi concebido especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água; este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 10.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,740 kg
- Altura total: 82 mm
- Comprimento global: 171 mm
- Largura total: 170 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514385382
- Peso líquido: 0,4 kg
- Peso bruto: 0,5 kg
- Altura: 24,5 cm
- Comprimento: 9,5 cm
- Largura: 18,5 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.307

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com