

PHILIPS


Aplique Bridge 15 W
E27, sem lâmpada

Ecomoods

Sem lâmpada

Antracite

À prova de água



8719514385801



Poupança com estilo

Desfrute de noites de puro descanso no jardim com este aplique elegante antracite para exterior. Este acolhe-o com luz branca quente, ideal para uma iluminação geral no jardim. Crie um ambiente deslumbrante enquanto apresenta uma afirmação arquitetónica.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Poupança de energia de até 80%
- Duração ultra longa da lâmpada
- Fabricada com materiais de elevada qualidade resistentes e fiáveis

Leve o design para o seu jardim

- Designs contemporâneos elegantes para o seu jardim
- Atenção aos pormenores, fabricada com materiais elegantes e de alta qualidade
- Uma gama completa de aplicações disponíveis

Una o ambiente com a comodidade

- Brilho branco suave acolhedor

Características especiais

- IP 44, concebida para utilização no exterior

Destiques

Energeticamente eficiente



A gama para exterior da Philips é uma gama de produtos de iluminação de exterior para jardim a um preço acessível, que combina design contemporâneo com a mais recente tecnologia ao nível da eficiência energética. Esta poupa até 80% de energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais. Além de ser benéfica para o planeta, economizará em custos, ano após ano.

Duração ultra longa da lâmpada



Lâmpada Philips com duração ultra longa incluída, até 20 000 horas.

Material de elevada qualidade



Fabricada para durar. Cada peça na colecção de iluminação para exterior da Philips utiliza materiais de elevada qualidade e componentes que resistem às condições no exterior.

Designs contemporâneos elegantes

Os designs contemporâneos da Philips são modernos, mas discretos e atractivos durante o dia ou a noite, sem dominar o seu jardim ou terraço. Existe uma gama completa de candeeiros para escolher, por isso, com certeza, existirá um que se adapta ao seu espaço exterior e ao seu gosto.

Atenção aos pormenores




Cada peça é construída com componentes de alta qualidade e materiais resistentes ao desgaste, como alumínio fundido e aço inoxidável.

Várias aplicações

Iluminação exterior ideal para um jardim, um terraço, uma passagem ou uma varanda: os apliques, candeeiros de pé alto, candeeiros de pedestal e plafons para exterior da Philips criam uma atmosfera acolhedora e descontraída depois do pôr do sol, além de transmitir a tranquilidade de conseguir ver com segurança depois de escurecer.

Luz branca suave acolhedora



Os produtos para exterior da Philips compõem uma gama de lâmpadas para exterior que cria uma maravilhosa luz branca quente acolhedora. A temperatura da cor da luz é de 2700 Kelvin. Esta também fornece muita luz para uma boa visibilidade, para que possa utilizar o seu espaço exterior como desejar durante a noite e descontraír sabendo que está em segurança.

Concebida para utilização em exterior



Protecção IP44 significa que a gama foi concebida para a utilização exterior, por isso, pode ter a certeza que os candeeiros de exterior irão iluminar o seu jardim quer esteja a chover, cair neve ou um dia de sol.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Alumínio

Duração

- Vida útil nominal: 10.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,889 kg
- Altura: 21,2 cm
- Comprimento: 11,8 cm
- Largura: 10,1 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe II
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514385801
- Peso líquido: 0,89 kg
- Peso bruto: 1,23 kg
- Altura: 25,6 cm
- Comprimento: 11,8 cm
- Largura: 13,2 cm



Data de publicação:
2025-06-12
Versão: 0.322

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com