

# PHILIPS

Sobremuro/iluminação de caminho Bridge 14 W E27, sem lâmpada

Ecomoods

Sem lâmpada

Antracite

À prova de água



8719514385825



## Poupança com estilo

Desfrute de noites de puro descanso no jardim com este candeeiro de pedestal antracite para exterior da Philips. Este acolhe-o com luz branca quente, ideal para iluminação geral no jardim. Crie um ambiente deslumbrante enquanto define uma afirmação arquitetónica.

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Poupança de energia de até 80%
- Duração ultra longa da lâmpada
- Fabricada com materiais de elevada qualidade resistentes e fiáveis

### Leve o design para o seu jardim

- Designs contemporâneos elegantes para o seu jardim
- Atenção aos pormenores, fabricada com materiais elegantes e de alta qualidade
- Uma gama completa de aplicações disponíveis

### Una o ambiente com a comodidade

- Brilho branco suave acolhedor

### Características especiais

- IP 44, concebida para utilização no exterior

# Destiques

### Energeticamente eficiente



A gama para exterior da Philips é uma gama de produtos de iluminação de exterior para jardim a um preço acessível, que combina design contemporâneo com a mais recente tecnologia ao nível da eficiência energética. Esta poupa até 80% de energia em comparação com fontes de iluminação tradicionais. Além de ser benéfica para o planeta, economizará em custos, ano após ano.

### Duração ultra longa da lâmpada



Lâmpada Philips com duração ultra longa incluída, até 20 000 horas.

### Material de elevada qualidade



Fabricada para durar. Cada peça na colecção de iluminação para exterior da Philips utiliza materiais de elevada qualidade e componentes que resistem às condições no exterior.

### Designs contemporâneos elegantes

Os designs contemporâneos da Philips são modernos, mas discretos e atrativos durante o dia ou a noite, sem dominar o seu jardim ou terraço. Existe uma gama completa de candeeiros para escolher, por isso, com certeza, existirá um que se adapta ao seu espaço exterior e ao seu gosto.

### Atenção aos pormenores




Cada peça é construída com componentes de alta qualidade e materiais resistentes ao desgaste, como alumínio fundido e aço inoxidável.

### Várias aplicações

Iluminação exterior ideal para um jardim, um terraço, uma passagem ou uma varanda: os apliques, candeeiros de pé alto, candeeiros de pedestal e plafons para exterior da Philips criam uma atmosfera acolhedora e descontraída depois do pôr do sol, além de transmitir a tranquilidade de conseguir ver com segurança depois de escurecer.

### Luz branca suave acolhedora



Os produtos para exterior da Philips compõem uma gama de lâmpadas para exterior que cria uma maravilhosa luz branca quente acolhedora. A temperatura da cor da luz é de 2700 Kelvin. Esta também fornece muita luz para uma boa visibilidade, para que possa utilizar o seu espaço exterior como desejar durante a noite e descontraír sabendo que está em segurança.

### Concebida para utilização em exterior



Protecção IP44 significa que a gama foi concebida para a utilização exterior, por isso, pode ter a certeza que os candeeiros de exterior irão iluminar o seu jardim quer esteja a chover, cair neve ou um dia de sol.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Alumínio

## Duração

- Vida útil nominal: 10.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não

## Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

## Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes de caminho/pedestal
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,583 kg
- Altura: 40,2 cm
- Comprimento: 12,1 cm
- Largura: 12,1 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 50-60 Hz
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência da lâmpada incluída: -
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514385825
- Peso líquido: 1,89 kg
- Peso bruto: 2,12 kg
- Altura: 44,6 cm
- Comprimento: 14,6 cm
- Largura: 14,6 cm



Data de publicação:  
2025-05-01  
Versão: 0.312

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)