

PHILIPS

Candeeiro de mesa

Funcional

DSK602 RD 15 W 30-55 K DG
WV 02

Cinza escuro

Regulação gradual



8719514396852



Com EyeComfort, para uma luz confortável para os seus olhos

A luz de secretária com tecnologia de guia de luz profissional e sensor incorporado fornece uma visibilidade melhorada e maior comodidade

Efeito de luz

- Mudança de cores SceneSwitch

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

controlo

- Atenuação gradual

Destaques

Mudança de cores SceneSwitch

A Mudança de cores SceneSwitch permite definir o ambiente geral de uma zona de estar em casa.

Mantenha-se focado com a luz branca fria, seja mais produtivo com a luz branca fria ou descontraia e relaxe com a luz branca quente. Essencialmente, os consumidores podem controlar as luzes nas suas casas consoante as suas atividades diárias.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma

luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Atenuação gradual

Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Cinzento escuro
- Material: metal/plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Sim

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 94

Diversos

- Concebida especialmente para: Escritório

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 3,44 kg
- Altura: 45,7 cm
- Comprimento: 20 cm
- Largura: 26,8 cm

Assistência

- Garantia: 1 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 630
- Cor da luz: 2800/4000/5100
- Alimentação elétrica: 100-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual - Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 15
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514396852
- Peso líquido: 2,3 kg
- Peso bruto: 3,45 kg
- Altura: 51 cm
- Comprimento: 23,2 cm
- Largura: 26,6 cm
- Número de material (12NC): 929003179507



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.205

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com