PHILIPS

# Luz de secretária Donutclip

Candeeiro de secretária

4000 K

Rosa

Intensidade regulável

8719514396876

# Luz LED confortável para os olhos

Uma luz de leitura com clipe e bateria de lítio integrada para maior comodidade

**Alta qualidade**

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

**controlo**

- Atenuação gradual

# Destaques

### Eyecomfort
A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

### Atenuação gradual
Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

# Especificações

### Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Intensidade regulável: Sim

### Design e acabamento
- Cor: Rosa
- Material: Metal, Plástico

### Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

### Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Funcionalidade extra/acessório incl.
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

### Características da luz
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 4000 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 76 lm/W

### Diversos
- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Candeeiro de secretária
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

### Outras características
- Corrente da lâmpada: 600 mA

### Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,25 kg
- Altura total: 380 mm
- Comprimento global: 99 mm
- Largura total: 290 mm

### Assistência
- Garantia: 2 ano(s)

### Especificações técnicas
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 175
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 5 V
- Potência da lâmpada incluída: 3
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança

### Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514396876
- Peso líquido: 0,25 kg
- Peso bruto: 0,38 kg
- Altura: 18 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 17 cm

8719514396876

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.390

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**