







Luz LED confortável para os olhos

Uma luz de leitura com clipe e bateria de lítio integrada para maior comodidade

Alta qualidade

• EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

controlo

· Atenuação gradual

Destaques

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento.

restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito
EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz

confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Atenuação gradual

Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- · Intensidade regulável: Sim

Design e acabamento

- · Cor: White
- · Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Sim
- · Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- · Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
 90
- · Temperatura da cor: 4000 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):76 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para:
 Quarto, Sala de estar, Escritório
- · Estilo: Contemporâneo
- · Tipo: Candeeiro de secretária
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

· Corrente da lâmpada: 600 mA

Dimensões e peso do produto

- · Peso líquido: 0,25 kg
- · Altura total: 380 mm
- · Comprimento global: 99 mm
- · Largura total: 290 mm

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro:175
- · Cor da luz: 4000
- · Alimentação elétrica: 5 V
- · Potência da lâmpada incluída: 3
- · Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe III –
 Voltagem ultrabaixa de segurança

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC produto: 8719514396890
- · Peso líquido: 0,25 kg
- · Peso bruto: 0,38 kg
- · Altura: 18 cm
- · Comprimento: 6,5 cm
- · Largura: 17 cm



Data de publicação: 2025-08-30 Versão: 0.519 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.