

PHILIPS

Sobremuro/iluminação de
caminho Utrecht 20 W E27,
sem lâmpada

Luminárias de exterior

Sem lâmpada

Antracite

À prova de água

8719514417533



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

Este pedestal para exterior Philips Utrecht em antracite possui um design elegante em aço inoxidável. Cria um brilho difuso no jardim e dá vida aos espaços sociais com a sua luz de alta qualidade.

Fácil de utilizar

- Sem lâmpada incluída

Leve o design para o seu jardim

- Opte por candeeiros de pedestal para exterior

Alta qualidade

- Aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

Destques

Sem lâmpada incluída

Esta luminária é fornecida sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e longa duração.

Opte por candeeiros de pedestal para exterior

Aproveite ao máximo o seu espaço exterior com este candeeiro de pedestal, perfeito para iluminar o seu jardim ou o limite do seu terraço e para realçar acessos e caminhos.

Aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em aço inoxidável de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

IP44 - Resistente às condições climáticas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Aço inoxidável

Duração

- Vida útil nominal: 0

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Altura ajustável: Não
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Montagem click!FIX: Sim
- Sensor de dia/noite: Não
- Feixes de luz definidos: Não
- Intensidade regulável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- FFP - Embalagem de abertura fácil: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não
- Sensor de movimento e de dia/noite: Não
- Sensor movimento: Não
- Totalmente apropriada para a criação de ambiente: Não
- Totalmente adequada à montagem horizontal/vertical: Sim
- Totalmente apropriada para iluminação de orientação: Não
- Adequado para montagem direccionada para cima/para baixo: Não
- Totalmente adequada à instalação na parede e no tecto: Não
- Cabeça oscilante (para a esquerda/direita): Não
- Portátil: Não
- Adaptador de corrente incluído: Não
- Manga de proteção incluída: Não
- Controlo remoto incluído: Não
- Material resistente de alta qualidade: Sim
- Roda livremente em qualquer direcção: Não
- Energia solar: Não
- Cabeça inclinável (para cima/para baixo): No
- Ficha para Reino Unido incluída: Não
- Carregamento por USB: Não
- Luz branca suave: Não
- À prova de água: Sim
- Peça de centro: Não
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): >60

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes de caminho/pedestal
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,48 kg
- Altura: 45 cm
- Comprimento: 12 cm
- Largura: 12 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 0
- Cor da luz: 2700
- Encaixe/casquilho: E27
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Sim

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514417533
- Peso líquido: 0,48 kg
- Peso bruto: 0,62 kg
- Altura: 46 cm
- Comprimento: 13 cm
- Largura: 13 cm



Data de publicação:
2025-06-10
Versão: 0.400

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com