

PHILIPS

Poste Splay 12 W

Luminárias de exterior

4000 K

Antracite

À prova de água

8719514417816



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

Este poste para exterior Philips Splay em antracite tem um design elegante. Ilumina a entrada com uma luz branca difusa e fria, e dá vida às áreas sociais com uma luz de alta qualidade.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 25.000 horas

Leve o design para o seu jardim

- Iluminação exterior moderna

Luz LED avançada

- Garantia de 5 anos para o sistema LED

Alta qualidade

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

Características especiais

- Luz potente

8719514417816

Luz de alta qualidade

- Luz branca fria de 4000 K

Destques

Vida útil longa de até 25.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 25.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

Iluminação exterior moderna

Iluminação exterior impressionante, arrojada e minimalista da Philips. O estilo moderno e elegante da gama para exterior da Philips é ideal para embelezar jardins, caminhos e espaços exteriores com luz.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Além dos 2 anos de garantia standard desta luminária, a Philips oferece 5 anos de garantia adicional no sistema LED (módulo LED e controlador).

Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores



Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

IP44 - Resistente às condições climatéricas




Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Luz potente

Esta luminária para exterior da Philips fornece potente. Uma onda brilhante de luz para iluminar o seu jardim ou terraço.

Luz branca fria de 4000 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz branca fria a 4000 K.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Alumínio

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Altura ajustável: Não
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Montagem click!FIX: Sim
- Sensor de dia/noite: Não
- Feixes de luz definidos: Não
- Intensidade regulável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- FFP - Embalagem de abertura fácil: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor de movimento e de dia/noite: Não
- Sensor movimento: Não
- Totalmente apropriada para a criação de ambiente: Não
- Totalmente adequada à montagem horizontal/vertical: Sim
- Totalmente apropriada para iluminação de orientação: Não
- Adequado para montagem direccionada para cima/para baixo: Não
- Totalmente adequada à instalação na parede e no tecto: Não
- Cabeça oscilante (para a esquerda/direita): Não
- Portátil: Não
- Adaptador de corrente incluído: Não
- Manga de proteção incluída: Não
- Controlo remoto incluído: Não
- Material resistente de alta qualidade: Sim
- Roda livremente em qualquer direcção: Não
- Energia solar: Não
- Cabeça inclinável (para cima/para baixo): No
- Ficha para Reino Unido incluída: Não
- Carregamento por USB: Não
- Luz branca suave: Não
- À prova de água: Sim
- Peça de centro: Não
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Postes
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,39 kg
- Altura: 96 cm
- Comprimento: 12 cm
- Largura: 16 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1200
- Cor da luz: 4000
- Classe energética da fonte de luz incluída: E
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514417816
- Peso líquido: 1,39 kg
- Peso bruto: 1,68 kg
- Altura: 105 cm
- Comprimento: 13,5 cm
- Largura: 17,5 cm



Data de publicação:
2025-06-10
Versão: 0.368

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com