

# PHILIPS

## Plafon Doris 6 W

Luminárias de exterior


4000 K

White

À prova de água



8719514417939



## Crie o seu estilo com luz

O modelo Philips Doris em branco dá um visual moderno ao seu espaço exterior. A luz elegante acrescenta uma luz branca fria de alta qualidade à sua entrada.

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 15.000 horas

### Luz LED avançada

- Luz LED de alta qualidade

### Alta qualidade

- Material de elevada qualidade

### Concebido para o exterior

- IP54 - Resistente às condições climáticas

### Luz de alta qualidade

- Luz branca fria de 4000 K

# Destaques

## Vida útil longa de até 15.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 15.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

## Luz LED de alta qualidade



Estas luzes LED utilizam uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela Philips. Ligam instantaneamente e produzem um fluxo luminoso ideal, que realça as cores vivas do seu jardim.

## Material de elevada qualidade




Este candeeiro para exterior da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade com um acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climáticas

## IP54 - Resistente às condições climáticas

Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP54 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

## Luz branca fria de 4000 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz branca fria a 4000 K.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

**Funcionalidade extra/acessório incl.**

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Montagem click!FIX: Sim
- compatível com todos os reguladores de intensidade de luz: Não
- Sensor de dia/noite: Não
- Feixes de luz definidos: Sim
- Intensidade regulável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- FFP - Embalagem de abertura fácil: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor de movimento e de dia/noite: Não
- Sensor movimento: Não
- Portátil: Não
- Controlo remoto incluído: Não
- Roda livremente em qualquer direcção: Não
- Energia solar: Não
- Cabeça inclinável (para cima/para baixo): No
- Carregamento por USB: Não
- Luz branca suave: Não
- Peça de centro: Não
- Tipo de ficha: No plug

**Área de jardim**

- Área de jardim: Jardim e terraço

**Características da luz**

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K

**Diversos**

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 0,26 kg
- Altura total: 70 mm
- Comprimento global: 220 mm
- Largura total: 220 mm

**Assistência**

- Garantia: 5 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 640
- Cor da luz: 4000
- Classe energética da fonte de luz incluída: E
- Código IP: IP54 | Proteção contra acumulação de pó e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC – produto: 8719514417939
- Peso líquido: 0,26 kg
- Peso bruto: 0,53 kg
- Altura: 28 cm
- Comprimento: 9 cm
- Largura: 28 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.289

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)