

PHILIPS

Plafon Superslim
15 W

Luminárias de exterior

2700 K

Preto

SceneSwitch; à prova de água



8719514417977



Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação.

Crie a atmosfera certa mudando a luminosidade. O plafon LED SceneSwitch da Philips permite desfrutar de três definições de luminosidade, perfeitas para cada momento. Não necessita de um interruptor de regulação da intensidade da luz ou de uma instalação adicional – só precisa do seu interruptor já existente.

Efeito de luz

- Fornece uma luz branca brilhante

Soluções de iluminação sustentáveis

- Economizadora
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Leve o design para o seu jardim

- Opte por plafons para exterior

Concebidas para o seu jardim

- IP54 – resistente às condições climáticas (iluminação exterior)

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Materiais de alta qualidade

Destaques

Luz de qualidade superior Economizadora



Esta lâmpada economizadora da Philips poupa energia em comparação com fontes de luz tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a contribuir para a proteção ambiental.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Opte por plafons

Aproveite ao máximo o seu espaço exterior com este plafon, perfeito para iluminar a entrada da sua casa ou um terraço.

IP54 - resistente às condições climáticas (iluminação exterior)

Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP54: está protegido contra salpicos de água. Este produto é bastante comum e ideal para uma utilização geral no exterior.

Materiais de alta qualidade

Este candeeiro é esculpido com padrões por camadas de materiais de alta qualidade com acabamento superior. Desta forma, é garantindo um produto sólido e de longa duração que irá melhorar a sua casa por muitos anos.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Sim

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Vida útil nominal: 20.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Montagem click!FIX: Sim
- compatível com todos os reguladores de intensidade de luz: Não
- Sensor de dia/noite: Não
- Feixes de luz definidos: Sim
- Intensidade regulável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- FFP - Embalagem de abertura fácil: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor de movimento e de dia/noite: Não
- Sensor movimento: Não
- Portátil: Não
- Controlo remoto incluído: Não
- Roda livremente em qualquer direcção: Não
- Energia solar: Não
- Cabeça inclinável (para cima/para baixo): No
- Carregamento por USB: Não
- Luz branca suave: Sim
- Peça de centro: Sim
- Tipo de ficha: No plug

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: SceneSwitch, À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,47 kg
- Altura total: 23 mm
- Comprimento global: 250 mm
- Largura total: 250 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1300
- Cor da luz: 2700
- Classe energética da fonte de luz incluída: E
- Código IP: IP54 | Proteção contra acumulação de pó e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514417977
- Peso líquido: 0,47 kg
- Peso bruto: 0,54 kg
- Altura: 25 cm
- Comprimento: 2,8 cm
- Largura: 24,5 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.279

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com