

# PHILIPS

Luz de secretária  
âmbar

Candeeiro de secretária

4000 K

Preto

Intensidade regulável

8719514420397



## Luz LED confortável para os olhos

Com o seu design robusto e desempenho ideal, a luz de secretária Philips LED Performance é a luminária perfeita que traz qualidade e brilho a qualquer ambiente doméstico. Luz confortável que é suave para os seus olhos.

### Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

### controlo

- Atenuação gradual

# Destques

## Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento,

restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz

confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Atenuação gradual

Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Intensidade regulável: Sim

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 24 lm/W

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Candeeiro de secretária
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 1000 mA

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,33 kg
- Altura total: 245 mm
- Comprimento global: 292 mm
- Largura total: 39 mm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 120
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 5 V
- Potência da lâmpada incluída: 5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514420397
- Peso líquido: 0,33 kg
- Peso bruto: 0,39 kg
- Altura: 28,3 cm
- Comprimento: 6,8 cm
- Largura: 10,3 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.308

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)