

## Plafon

### Plafons

MAUVE PIR CL252

White



8719514431867



# Luz com sensor de movimento para comodidade e uma poupança de energia adicional

Aumente a comodidade enquanto poupa energia. O plafon LED com sensor de movimento da Philips pode ser ligado e desligado facilmente por um sensor, pelo que pode sair ou entrar nas divisões sem ter de procurar um interruptor. Com um amplo alcance de deteção e tecnologia LED de acendimento instantâneo, a sua iluminação doméstica só é ligada quando precisa.

#### **Fácil de experimentar**

- Com o seu sensor de movimento automático incorporado, esta luminária liga-se automaticamente quando as pessoas passam à frente.
- Instalação fácil

#### **Duração**

- Economizadora

# Destaques

## Sensor de movimento integrado

### Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na

parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

## Economizadora

Economiza energia: positivo para as suas contas e o ambiente.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 118 lm/W

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Sensor

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 140 mA

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,5 kg
- Altura total: 72 mm
- Comprimento global: 320 mm
- Largura total: 320 mm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

## Especificações técnicas

- Diâmetro: 320 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1900
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514431867
- Peso líquido: 0,48 kg
- Peso bruto: 0,79 kg
- Altura: 34,2 cm
- Comprimento: 8,2 cm
- Largura: 34,2 cm



Data de publicação:  
2025-09-03  
Versão: 0.250

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)