

Foco de parede/  
teto Runner 3x

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Preto

ClickFix

8719514435339



## Viva o momento com alegria

Este foco de estilo industrial é pequeno, elegante e simples, e cabe na perfeição em qualquer interior moderno. O compartimento de alumínio preto complementa na perfeição a fonte de luz. Uma peça decorativa fascinante com uma fonte de luz rotativa.

### **Combine com o seu estilo interior**

- Design elegante e moderno

### **Características especiais**

- Cabeça do foco ajustável
- Preto elegante

### **Desenhado para a sua sala de estar e quarto**

- Materiais de alta qualidade

# Destaques

## Apelo contemporâneo Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

## Preto elegante

Intemporal e elegante, o preto apresenta o tom intenso e profundo do ébano.

## Materiais de alta qualidade

Este candeeiro é esculpido com padrões por camadas de materiais de alta qualidade com acabamento superior. Desta forma, é garantindo um produto sólido e de longa duração que irá melhorar a sua casa por muitos anos.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Não
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Montagem click!FIX: Sim
- Sensor de dia/noite: Não
- Feixes de luz definidos: Não
- Intensidade regulável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- FFP - Embalagem de abertura fácil: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Não
- LEDs integrados: Não
- Sensor de movimento e de dia/noite: Não
- Sensor movimento: Não
- Totalmente apropriada para a criação de ambiente: Sim
- Totalmente apropriada para iluminação de orientação: Sim
- Portátil: Não
- Manga de proteção incluída: Não
- Controlo remoto incluído: Não
- Material resistente de alta qualidade: Sim
- Roda livremente em qualquer direcção: Sim
- Energia solar: Não
- Cabeça inclinável (para cima/para baixo): Manual
- Carregamento por USB: Não
- Luz branca suave: Não
- Peça de centro: Não
- Peça de centro: Não
- Tipo de ficha: No plug

**Diversos**

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- Funcionalidades adicionais: ClickFix

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 1 kg
- Altura total: 109 mm
- Comprimento global: 480 mm
- Largura total: 90 mm

**Assistência**

- Garantia: 2 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Fluxo luminoso total do candeeiro: -
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: 20W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 20
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 3

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8719514435339
- Peso líquido: 1 kg
- Peso bruto: 1,14 kg
- Altura: 49,1 cm
- Comprimento: 10,2 cm
- Largura: 10,9 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.411

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)