

Foco de parede/
teto Runner 4x

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Preto

ClickFix

8719514435353



Viva o momento com alegria

Este foco de estilo industrial é pequeno, elegante e simples, e cabe na perfeição em qualquer interior moderno. O compartimento de alumínio preto complementa na perfeição a fonte de luz. Uma peça decorativa fascinante com uma fonte de luz rotativa.

Combine com o seu estilo interior

- Design elegante e moderno

Características especiais

- Cabeça do foco ajustável
- Preto elegante

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Materiais de alta qualidade

Destaques

Apelo contemporâneo Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Preto elegante

Intemporal e elegante, o preto apresenta o tom intenso e profundo do ébano.

Materiais de alta qualidade

Este candeeiro é esculpido com padrões por camadas de materiais de alta qualidade com acabamento superior. Desta forma, é garantindo um produto sólido e de longa duração que irá melhorar a sua casa por muitos anos.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Não
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Montagem click!FIX: Sim
- Sensor de dia/noite: Não
- Feixes de luz definidos: Não
- Intensidade regulável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- FFP - Embalagem de abertura fácil: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Não
- LEDs integrados: Não
- Sensor de movimento e de dia/noite: Não
- Sensor movimento: Não
- Totalmente apropriada para a criação de ambiente: Sim
- Totalmente apropriada para iluminação de orientação: Sim
- Portátil: Não
- Manga de proteção incluída: Não
- Controlo remoto incluído: Não
- Material resistente de alta qualidade: Sim
- Roda livremente em qualquer direcção: Sim
- Energia solar: Não
- Cabeça inclinável (para cima/para baixo): Manual
- Carregamento por USB: Não
- Luz branca suave: Não
- Peça de centro: Não
- Peça de centro: Não
- Tipo de ficha: No plug

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- Funcionalidades adicionais: ClickFix

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,16 kg
- Altura total: 109 mm
- Comprimento global: 240 mm
- Largura total: 240 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: -
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: 20W
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 20
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 4

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514435353
- Peso líquido: 1,16 kg
- Peso bruto: 1,39 kg
- Altura: 25,1 cm
- Comprimento: 11,3 cm
- Largura: 25,3 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.408

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com