PHILIPS

Foco de parede/ teto Star

Focos de parede/teto

2700 K

Preto

Regulável; ClickFix

8719514435377

Decore a sua casa com luz

Este foco LED Philips myLiving Star reflete uma elegância intemporal com o seu braço cromado e estrutura pintada a cinzento com efeito granulado. Com o foco regulável LED da Philips, pode regular suavemente a iluminação até ao nível ideal. De brilhante e funcional para as tarefas diárias a uma luz suave para relaxar.

Soluções de iluminação sustentáveis
- Compatível com reguladores na parede
- Luz LED de alta qualidade

Luz LED avançada
- Luz branca quente

Características especiais
- Cabeça do foco ajustável

Iluminação para a sua comodidade e paz de espírito
- Vida útil da lâmpada de até 30 anos de utilização
- Garantia de 5 anos para total paz de espírito

Destaques

Compatível com reguladores na parede

Ajuste o brilho desta luz Philips com um regulador na parede (não incluído) para definir o ambiente na divisão, realçar uma característica na sua casa e muito mais.

Luz LED de alta qualidade

A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Luz branca quente

Esta luz utiliza a tecnologia de iluminação mais atual da Philips com os novos LEDs de alta potência de luz branca quente com tecnologia de ponta, proporcionando uma luminosidade com uma temperatura da cor de 2700 kelvins.

Cabeça do foco ajustável

Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Vida útil até 30 anos

As luzes LED duram mais tempo e evitam o incómodo das substituições frequentes da fonte de luz. Isto reduz significativamente o desperdício, mas também permite poupar dinheiro a longo prazo.

Garantia de 5 anos

Todos os nossos focos são construídos para durar. Vêm com uma garantia completa de 5 anos sobre o produto completo, para garantir que desfruta de iluminação de qualidade duradoura todos os dias.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 30.000
- Vida útil nominal: 30.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.
- Anti-ferrugem anti-poeira: Não
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Montagem click!FIX: Sim
- Sensor de dia/noite: Não
- Feixes de luz definidos: Não
- Intensidade regulável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- FFP - Embalagem de abertura fácil: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Não
- LEDs integrados: Sim
- Sensor de movimento e de dia/noite: Não
- Sensor movimento: Não
- Totalmente apropriada para a criação de ambiente: Sim
- Totalmente apropriada para iluminação de orientação: Sim
- Portátil: Não
- Manga de proteção incluída: Não
- Controlo remoto incluído: Não
- Material resistente de alta qualidade: Sim
- Roda livremente em qualquer direcção: Sim
- Energia solar: Não
- Cabeça inclinável (para cima/para baixo): Manual
- Carregamento por USB: Não
- Luz branca suave: Sim
- Peça de centro: Não
- Peça de centro: Não
- Tipo de ficha: No plug

Características da luz
- Ângulo de feixe: 45 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 110 lm/W

Diversos
- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Cozinha, Escritório, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, ClickFix

Dimensões e peso do produto
- Peso líquido: 0,28 kg
- Comprimento do cabo: 220
- Altura total: 82 mm
- Comprimento global: 118 mm
- Largura total: 60 mm

Assistência
- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 500
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Potência da lâmpada incluída: 4.5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514435377
- Peso líquido: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,35 kg
- Altura: 14,2 cm
- Comprimento: 7,2 cm
- Largura: 9,2 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.391

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.