

PHILIPS

Lâmpada

Ultraeficiente

7,3 W-100 W

E27



8719514435636



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas incandescentes transparentes.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Selecionar para uma solução sustentável

- Melhor para a sua carteira e o planeta
- Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- LED em vidro clássico

Destaques

LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora

pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Poupança de energia de até 90%

A tecnologia LED permite poupar até 90% de energia em comparação com uma lâmpada convencional. Portanto, compensa o investimento e poupa-lhe dinheiro ano após ano. E também ajuda a proteger o ambiente.

Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Com uma vida útil de até 50.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 50 anos.

Design fosco em vidro

O aspeto que gosta, o desempenho que espera. Designs clássicos em vidro fosco que replicam a maravilhosa luz brilhante suave das lâmpadas tradicionais, para uma solução perfeita em toda a casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 12,7 cm
- Largura: 7 cm

Design e acabamento

- Material: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 h

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Fluxo luminoso nominal: 1535 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 830 | CCT of 3000K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: UltraEfficient, EyeComfort

Outras características

- Eficiência: 210 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514435636
- EOC: 871951443563600
- Título do produto: LED CLA 100W A70 E27 3000K FR UE SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0,4
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 7,3 W
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 12,7 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1370038

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514435636
- Peso líquido: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 17,8 cm
- Comprimento: 7,6 cm
- Largura: 7,6 cm
- Número de material (12NC): 929003480201



Data de publicação:
2024-04-13
Versão: 0.155

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com