

PHILIPS

Lâmpada 18,5W
(Eq. 150W) A80 E27

LED inteligente

Cor total

Plástico

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por voz ou aplicação
WiZ



8719514437319



Luz colorida que combina com o seu estado de espírito

Uma ampla gama de cores para qualquer lâmpada ou equipamento de luz padrão na sua casa, graças à lâmpada de cor total de LED inteligente da Philips. Esta lâmpada está conectada ao WiZ. Utilize a sua rede Wi-Fi existente para a controlar com a aplicação WiZ ou a sua voz.

Instalação fácil

- Fácil de ligar e usar

Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone
- Controlo por voz mãos-livres

Funcionalidades inteligentes

- Automatize as lâmpadas com horários

Modos de luz

- Milhões de cores e modos de luz dinâmica
- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio
- Personalize cenas com modos de luz dinâmica predefinidos
- Ilumine a sua casa com brilho extra


Destaques

Fácil de ligar e usar



O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

Controlo em qualquer lugar



Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

Controlo por voz mãos-livres



Controle as suas lâmpadas com dispositivos ativados por voz: basta ativar a integração com a Google e Alexa ou adicionar aos atalhos da Siri.

Automatize as lâmpadas com horários

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

Milhões de cores e modos de luz dinâmica



Escolha entre uma paleta de milhões de cores de luz para criar uma atmosfera fantástica em sua casa. Desfrute das diferenças subtis dos nossos efeitos de luz dinâmica no seu ambiente.

Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio



Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

Cenários personalizados



Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.

Brilho extra



Ilumine a sua casa com esta lâmpada de elevada emissão de lúmenes. Com um brilho que permite fazer as suas tarefas ou relaxar, esta lâmpada é adequada também para espaços amplos com tetos altos.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: A80
- Casquilho: E27
- Tecnologia: Wi-Fi inteligente
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Sim

Dimensões da lâmpada

- Altura: 16,3 cm
- Peso: 0,3 kg
- Largura: 8,3 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥ 90
- Temperatura da cor: 2200-6500 (RGB) K
- Categoria da cor da luz: Cor total
- Fluxo luminoso nominal: 2452 lm
- Tempo de acendimento: < 0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 140 mA
- Eficiência: 132 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Título do produto: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 18,5 W
- Potência equivalente: 150 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de energia kWh/1000 h: 19

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 16,3 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000
- Fluxo luminoso medido: 2452 lm
- Potência medida: 18.5 W

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1901103
- Referência de medição de fluxo: Sphere

A lâmpada

- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514437319
- Peso líquido: 0,22 kg
- Peso bruto: 0,31 kg
- Altura: 21,6 cm
- Comprimento: 10,5 cm
- Largura: 10,7 cm



Data de publicação:
2025-05-24
Versão: 0.195

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com