

PHILIPS

Luz de secretária
Sword

Candeeiro de secretária

6500/4000/2700 K

Cinzentos escuros

Intensidade regulável



8719514443655



Luz LED confortável para os olhos

Com o seu design robusto e desempenho ideal, a luz de secretária Philips LED Performance é a luminária perfeita que traz qualidade e brilho a qualquer espaço doméstico. Luz confortável para os seus olhos.

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

controlo

- Atenuação gradual

Destaques

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento,

restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz

confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Atenuação gradual

Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Retângulo

Design e acabamento

- Cor: Cinzento escuro
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
- Temperatura da cor: 2700-4000-6500 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 37 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Candeeiro de secretária
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Corrente da lâmpada: 180 mA

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,78 kg
- Altura total: 423 mm
- Comprimento global: 174 mm
- Largura total: 129 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 450
- Cor da luz: 6500/4000/2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 12
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514443655
- Peso líquido: 0,78 kg
- Peso bruto: 1,13 kg
- Altura: 48,3 cm
- Comprimento: 14,3 cm
- Largura: 19,5 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.355

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com