

PHILIPS

Luz portátil Cicero

Luzes portáteis

5000 K

Preto

Intensidade regulável



8719514443730



Luz LED confortável para os olhos

Com o seu design robusto e desempenho ideal, a luz de secretária Philips LED Performance é a luminária perfeita que traz qualidade e brilho a qualquer espaço doméstico. Luz confortável para os seus olhos.

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

Destaques

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste

rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED

Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo
- Intensidade regulável: Sim

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 30.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes portáteis
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável

Outras características

- Corrente da lâmpada: 1200 mA
- Eficiência: 30 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,36 kg
- Altura: 19,8 cm
- Comprimento: 11,5 cm
- Largura: 11,5 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 115 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 180
- Cor da luz: 5000
- Alimentação elétrica: 5 V
- Potência da lâmpada incluída: 6
- Código IP: IP54
- Classe de proteção: Classe III

8719514443730

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514443730
- Peso líquido: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,48 kg
- Altura: 21,6 cm
- Comprimento: 13,7 cm
- Largura: 13,7 cm



Data de publicação:
2025-05-09
Versão: 0.346

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com