





# Iluminação de tarefas com LED duradoura de excelente qualidade

Atualizar para tubos LED da Philips é uma forma rápida e fácil de substituir os seus tubos fluorescentes antigos por uma tecnologia LED moderna e eficiente. Este tubo LED da Philips é perfeito para locais que precisam de muita luz.

# Selecionar para uma solução sustentável

 Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 50% de energia substituindo os tubos fluorescentes existentes (proibidas pela regulamentação da UE desde 2023).

#### Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

 Com uma vida útil 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas fontes de luz e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

# Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas fluorescentes antigas

• O substituto perfeito para os tubos fluorescentes lineares que se adaptam diretamente às luminárias existentes. Basta ligar e usar sem a complicação da nova cablagem.

# Destaques

Poupe mais de 50% de energia em comparação com o equipamento fluorescente

Longa duração de 15.000 horas Rápido e fácil de instalar

# Especificações

#### Características da lâmpada

- · Utilização prevista: Interior
- · Forma da lâmpada: T8
- Casquilho: G13
- · Acabamento da lâmpada: Fosca
- · Intensidade regulável: Não
- · Material da lâmpada: Vidro

#### Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000

#### **Ambiental**

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- · Ângulo de feixe: 240 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
- · Temperatura da cor: 6500 K
- · Fluxo luminoso nominal: 800 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- · Código da cor: 865 | CCT of 6500K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
  100 lm/W

#### **Diversos**

- EyeComfort: Sim
- · Inovações LED: EyeComfort

### Informações da embalagem

- EAN: 8719514444379
- EOC: 871951444437900
- Título do produto: LED T8 600mm 8W G13 CDL 1CT/4

### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- . Tensão: 220-240 V
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- · Consumo de Energia: 8
- · Consumo de energia kWh/1000 h: 8

# Dimensões e peso do produto

- · Altura total: 603 mm
- Comprimento global: 603 mm
- · Largura total: 28 mm

### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- · Número de registo EPREL: 491858
- · Compatibilidade de balastros: EM

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC produto: 8719514444379
- Peso líquido: 0,1 kg
- · Peso bruto: 0,12 kg
- · Altura: 66,8 cm
- · Comprimento: 3,1 cm
- · Largura: 3,1 cm



Data de publicação: 2025-08-30 Versão: 0.480 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.