

# PHILIPS

## Tubo LED EM T8

LED

600 mm

6500 K

G13



8719514444379



# Iluminação de tarefas com LED duradoura de excelente qualidade

Atualizar para tubos LED da Philips é uma forma rápida e fácil de substituir os seus tubos fluorescentes antigos por uma tecnologia LED moderna e eficiente. Este tubo LED da Philips é perfeito para locais que precisam de muita luz.

### Selecionar para uma solução sustentável

- Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 50% de energia substituindo os tubos fluorescentes existentes (proibidas pela regulamentação da UE desde 2023).

### Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Com uma vida útil 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas fontes de luz e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas fluorescentes antigas

- O substituto perfeito para os tubos fluorescentes lineares que se adaptam diretamente às luminárias existentes. Basta ligar e usar sem a complicação da nova cablagem.

# Destques

**Poupe mais de 50% de energia em comparação com o equipamento fluorescente**

**Longa duração de 15.000 horas  
Rápido e fácil de instalar**

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: T8
- Casquilho: G13
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 60,3 cm
- Largura: 2,8 cm

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 240 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 6500 K
- Fluxo luminoso nominal: 800 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 865 | CCT of 6500K

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

## Outras características

- Eficiência: 100 lm/W

## Informações da embalagem

- EAN: 8719514444379
- EOC: 871951444437900
- Título do produto: LED T8 600mm 8W G13 CDL 1CT/4

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de energia kWh/1000 h: 8

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 60,3 cm

## Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 491858
- Compatibilidade de balastros: EM

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514444379
- Peso líquido: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 66,8 cm
- Comprimento: 3,1 cm
- Largura: 3,1 cm



Data de publicação:  
2025-05-24  
Versão: 0.475

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)