

PHILIPS

Tubo LED EM T8

LED

1500 mm

6500 K

G13



8719514444416



Iluminação de tarefas com LED duradoura de excelente qualidade

Atualizar para tubos LED da Philips é uma forma rápida e fácil de substituir os seus tubos fluorescentes antigos por uma tecnologia LED moderna e eficiente. Este tubo LED da Philips é perfeito para locais que precisam de muita luz.

Selecionar para uma solução sustentável

- Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 50% de energia substituindo os tubos fluorescentes existentes (proibidas pela regulamentação da UE desde 2023).

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Com uma vida útil 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas fontes de luz e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas fluorescentes antigas

- O substituto perfeito para os tubos fluorescentes lineares que se adaptam diretamente às luminárias existentes. Basta ligar e usar sem a complicação da nova cablagem.

Destaques

Poupe mais de 50% de energia em comparação com o equipamento fluorescente

**Longa duração de 15.000 horas
Rápido e fácil de instalar**

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: T8
- Casquilho: G13
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 240 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 6500 K
- Fluxo luminoso nominal: 2000 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0,5
- Código da cor: 865 | CCT of 6500K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 102 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Informações da embalagem

- EAN: 8719514444416
- EOC: 871951444441600
- Título do produto: LED T8 1500mm 20W G13 CDL ND 1CT/4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 19,5
- Consumo de energia kWh/1000 h: 20

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 1.513 mm
- Comprimento global: 1.513 mm
- Largura total: 28 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 491856
- Compatibilidade de balastros: EM

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514444416
- Peso líquido: 0,22 kg
- Peso bruto: 0,29 kg
- Altura: 157,7 cm
- Comprimento: 3,1 cm
- Largura: 3,1 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.483

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com