

PHILIPS

Foco de encastrar
Diamond Cut 3,5 W 95
mm

Luzes encastradas

4000 K

Branco

8719514453166



Luz e estilo superiores

Apelativo quando é ligado ou desligado, este downlight LED Philips combina na perfeição com o interior da sua casa ao oferecer luz delicada para os olhos.

Fácil de experimentar

- Instalação sem complicações que não exige cabos.

Segurança

- Sem radiações UV prejudiciais

Material e acabamento

- Material metálico de elevada qualidade


Destaques

Instalação fácil

Sem radiações UV prejudiciais

O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

Material metálico de elevada qualidade



Material metálico duradouro e apelativo para um acabamento resistente.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Consistência da cor: 5 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 90 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 36 mA

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.45

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,083 kg
- Distância de encastramento: 2 mm
- Altura total: 49,5 mm
- Comprimento global: 95 mm
- Largura total: 95 mm
- Recessed Ceiling cutout: 6.8-8.0 cm x 6.8-8.0 cm

Assistência

- Garantia: 1 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 95 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 315
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Potência da lâmpada incluída: 3.5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos

- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514453166
- Peso líquido: 0,08 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 10,8 cm
- Comprimento: 5,6 cm
- Largura: 10,8 cm



Data de publicação:
2025-09-03
Versão: 0.244

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com