

PHILIPS

Foco de encastrar
Diamond Cut 3,5 W 95
mm

Luzes encastradas

3000 K

Preto



8719514453180



Luz e estilo superiores

Apelativo quando é ligado ou desligado, este downlight LED Philips combina na perfeição com o interior da sua casa ao oferecer luz delicada para os olhos.

Fácil de experimentar

- Instalação sem complicações que não exige cabos.

Segurança

- Sem radiações UV prejudiciais

Material e acabamento

- Material metálico de elevada qualidade

Destaques

Instalação fácil

Sem radiações UV prejudiciais

O produto foi concebido para eliminar quaisquer radiações UV potencialmente prejudiciais.

Material metálico de elevada qualidade



Material metálico duradouro e apelativo para um acabamento resistente.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Consistência da cor: 5 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 36 mA
- Eficiência: 85 lm/W

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.45

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,083 kg
- Comprimento do recorte: 6.8-8.0 cm
- Largura do recorte: 6.8-8.0 cm
- Altura: 4,95 cm
- Comprimento: 9,5 cm
- Distância de encastramento: 0,2 cm
- Largura: 9,5 cm

Assistência

- Garantia: 1 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 95 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 300
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Potência da lâmpada incluída: 3.5
- Código IP: IP20

- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514453180
- Peso líquido: 0,08 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 10,8 cm
- Comprimento: 5,6 cm
- Largura: 10,8 cm



Data de publicação:
2025-05-01
Versão: 0.270

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.