

PHILIPS

Sobremuro/iluminação
de caminho Tyla 9 W

Luminárias de exterior

2700 K

Antracite

Sensor; à prova de água



8719514476851



Desfrute da bela luz de jardim, seja para caminhar ou relaxar

Pedestal LED para exterior Philips Tyla em cinzento antracite enquadra uma luz acolhedora dentro de um invólucro em alumínio fundido de longa duração. Cria um ambiente apelativo com luz branca quente durante períodos de inatividade e aumenta automaticamente o brilho quando estão pessoas presentes.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 25.000 horas

Luz LED avançada

- Garantia de 5 anos para o sistema LED
- Luz LED de alta qualidade

Alta qualidade

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climáticas

Características especiais

- Luz de brilho duplo
- Sensor de movimento e de amanhecer ao anoitecer integrado

8719514476851

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente de 2700 K

Destques

Vida útil longa de até 25.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 25.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Além dos 2 anos de garantia standard desta luminária, a Philips oferece 5 anos de garantia adicional no sistema LED (módulo LED e controlador).

Luz LED de alta qualidade



Estas luzes LED utilizam uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela Philips. Ligam instantaneamente e produzem um fluxo luminoso ideal, que realça as cores vivas do seu jardim.

Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores



Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

IP44 - Resistente às condições climáticas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Luz de brilho duplo


Crie um ambiente flexível e apelativo com a funcionalidade de brilho duplo. A luz diminui em períodos de inatividade e aumenta automaticamente o brilho quando estão pessoas presentes, fornecendo o nível de luz certo quando é necessário.

Sensor de movimento e de amanhecer ao anoitecer integrado



Com um sensor de movimento integrado, estas luzes dão-lhe automaticamente as boas-vindas a casa quando chega após o anoitecer ou acendem quando chegam visitas. A exclusiva funcionalidade anoitecer ao amanhecer acende automaticamente as luzes quando fica escuro no exterior, o que é perfeito para as longas noites de verão ou para garantir a sua segurança.

Luz branca quente de 2700 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz quente e relaxante a 2700 K.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Alumínio

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Sensor de dia/noite: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Sim
- Energia solar: Não
- Luz branca suave: Sim
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes de caminho/pedestal
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Sensor, À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,843 kg
- Altura: 40 cm
- Comprimento: 16 cm
- Largura: 15,8 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 820
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514476851
- Peso líquido: 0,84 kg
- Peso bruto: 1,29 kg
- Altura: 44 cm
- Comprimento: 20 cm
- Largura: 20 cm



Data de publicação:
2025-03-18
Versão: 0.373

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com