

Cabo de extensão 5 m

GardenLink

Preto



PHILIPS

Outdoor
Extension Cord

- ✓ 5 mtr. double lock
(over 16 ft.)
- ✓ All weather
durable (PVC)
- ✓ Safe and easy
connection

Black

5 mtr.
16.4 ft. approx.
Double lock
and easy
connection

Philips logo

8719514477032



Uma luz de jardim que
apenas é necessário
ligar, conectar e
desfrutar

A família Philips GardenLink de baixa tensão oferece uma gama de luminárias para exterior que pode instalar de forma fácil e segura. Pode conectar várias luzes a uma única fonte de alimentação, ligá-la a uma tomada standard e, em seguida acrescentar luzes ou reposicioná-las conforme pretender. A cablagem é simples e a baixa tensão significa que não existe perigo para si, para os seus filhos ou para os seus animais de estimação.

- Compatível com todas as luminárias e acessórios GardenLink
- Fácil de instalar com conectores Twist & Lock

- Segurança adicional com baixa tensão de 12 V

- Material de elevada qualidade

Destaques

Compatível com todas as luminárias e acessórios GardenLink

Todas as luminárias GardenLink têm o mesmo conector Twist & Lock para fácil instalação e conexão. Pode reposicionar as luminárias e acessórios à medida que as suas necessidades de iluminação exterior mudam, adicionando luz a todos os cantos do seu jardim.

Fácil de instalar com conectores Twist & Lock

Instalação e conexão muito fáceis com os conectores Twist & Lock do produto. Basta ligar as luzes e desfrutar!

Segurança adicional com baixa tensão de 12 V

As luzes de baixa tensão (12 V) são seguras para instalação sem risco de choque elétrico - não é necessário um eletricista profissional.

Material de elevada qualidade

Este cabo de extensão GardenLink da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climáticas

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Acessórios
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Baixa tensão, À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,28 kg
- Altura total: 23 mm
- Comprimento global: 5.000 mm
- Largura total: 23 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Classe energética da fonte de luz incluída: não aplicável
- Código IP: IP65 | Resistente ao pó e à prova de jato

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514477032
- Peso líquido: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,31 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 4 cm
- Largura: 15,5 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.336

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com