

PHILIPS


Focos de solo/focos de solo com espigão/espigão 6 W

Luminárias de exterior

2700 K

Preto

Tensão baixa; à prova de água



8719514477216



Uma luz de jardim que apenas é necessário ligar, conectar e desfrutar

A família Philips GardenLink de baixa tensão oferece uma gama de luminárias para exterior que pode instalar de forma fácil e segura. Pode conectar várias luzes a uma única fonte de alimentação, ligá-la a uma tomada standard e, em seguida acrescentar luzes ou reposicioná-las conforme pretender. A cablagem é simples e a baixa tensão significa que não existe perigo para si, para os seus filhos ou para os seus animais de estimação.

Fácil de utilizar

- Compatível com todas as luminárias e acessórios GardenLink
- Fácil de instalar com conectores Twist & Lock

Utilização segura

- Segurança adicional com baixa tensão de 12 V

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 25.000 horas

8719514477216

Luz LED avançada

- Garantia de 5 anos para o sistema LED

Alta qualidade

- Material de elevada qualidade

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climáticas

Destaques

Compatível com todas as luminárias e acessórios GardenLink

Todas as luminárias GardenLink têm o mesmo conector Twist & Lock para fácil instalação e conexão. Pode reposicionar as luminárias e acessórios à medida que as suas necessidades de iluminação exterior mudam, adicionando luz a todos os cantos do seu jardim.

Fácil de instalar com conectores Twist & Lock

Instalação e conexão muito fáceis com os conectores Twist & Lock do produto. Basta ligar as luzes e desfrutar!

Segurança adicional com baixa tensão de 12 V

As luzes de baixa tensão (12 V) são seguras para instalação sem risco de choque elétrico - não é necessário um eletricista profissional.

Vida útil longa de até 25.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 25.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Além dos 2 anos de garantia standard desta luminária, a Philips oferece 5 anos de garantia adicional no sistema LED (módulo LED e controlador).

Material de elevada qualidade

Este candeeiro para exterior da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade com um acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climáticas

IP44 - Resistente às condições climáticas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Alumínio

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Sensor de dia/noite: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Luz branca suave: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Espigões/focos para o chão
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Baixa tensão, À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,66 kg
- Altura: 11,9 cm
- Comprimento: 7,2 cm
- Largura: 11,8 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 600
- Cor da luz: 2700 K
- Alimentação elétrica: 220 – 240 V
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe II
- Fonte de luz substituível: Sim



Data de publicação:
2024-11-01
Versão: 0.336

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com