

PHILIPS

Aplique Mimosa 7 W

Luminárias de exterior

2700 K

Antracite

À prova de água



8719514477254



Direcione facilmente luz LED de alta qualidade para onde desejar

A família Mimosa inclui apliques e candeeiros de chão com um design totalmente novo que lhe permite direcionar a luz para onde desejar. Os candeeiros Mimosa são fabricados em alumínio de alta qualidade. Os módulos LED eficientes e componentes eletrónicos fiáveis garantem uma vida útil longa. Disponíveis em luz branca quente ou fria.

Fácil de utilizar

- Direção de luz ajustável
- Cobertura de luz ampla

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 25.000 horas

Luz LED avançada

- Garantia de 5 anos para o sistema LED
- Luz LED de alta qualidade

Alta qualidade

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

8719514477254

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

Destaques

Direção de luz ajustável

Um painel rotativo exclusivo permite direcionar a luz facilmente para qualquer lugar em que seja necessária. Crie a luz perfeita para todas as suas atividades ao ar livre, seja a jantar com a família e amigos no seu pátio ou a relaxar com um bom livro no seu jardim das traseiras.

Cobertura de luz ampla

Esta luz fornece mais brilho para todos os seus espaços exteriores.

Vida útil longa de até 25.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 25.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Além dos 2 anos de garantia standard desta luminária, a Philips oferece 5 anos de garantia adicional no sistema LED (módulo LED e controlador).

Luz LED de alta qualidade




Estas luzes LED utilizam uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela Philips. Ligam instantaneamente e produzem um fluxo luminoso ideal, que realça as cores vivas do seu jardim.

Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores



Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Luz branca suave: Sim
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,406 kg
- Altura total: 171 mm
- Comprimento global: 117 mm
- Largura total: 120 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 630
- Cor da luz: 2700 K
- Alimentação elétrica: 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514477254
- Peso líquido: 0,41 kg
- Peso bruto: 0,51 kg
- Altura: 18,5 cm
- Comprimento: 5,5 cm
- Largura: 14 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.319

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com