

# PHILIPS

Sobremuro/iluminação  
de caminho Mimosa 7 W

Luminárias de exterior

4000 K

Antracite

À prova de água



8719514477315



## Direcione facilmente luz LED de alta qualidade para onde desejar

A família Mimosa inclui apliques e candeeiros de chão com um design totalmente novo que lhe permite direcionar a luz para onde desejar. Os candeeiros Mimosa são fabricados em alumínio de alta qualidade. Os módulos LED eficientes e componentes eletrónicos fiáveis garantem uma vida útil longa. Disponíveis em luz branca quente ou fria.

### Fácil de utilizar

- Direção de luz ajustável
- Cobertura de luz ampla

### Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 25.000 horas

### Luz LED avançada

- Garantia de 5 anos para o sistema LED
- Luz LED de alta qualidade

### Alta qualidade

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

8719514477315

**Concebido para o exterior**

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

# Destques

## Direção de luz ajustável

Um painel rotativo exclusivo permite direcionar a luz facilmente para qualquer lugar em que seja necessária. Crie a luz perfeita para todas as suas atividades ao ar livre, seja a jantar com a família e amigos no seu pátio ou a relaxar com um bom livro no seu jardim das traseiras.

## Cobertura de luz ampla

Esta luz fornece mais brilho para todos os seus espaços exteriores.

## Vida útil longa de até 25.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 25.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

## Garantia de 5 anos para o sistema LED



Além dos 2 anos de garantia standard desta luminária, a Philips oferece 5 anos de garantia adicional no sistema LED (módulo LED e controlador).

## Luz LED de alta qualidade




Estas luzes LED utilizam uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela Philips. Ligam instantaneamente e produzem um fluxo luminoso ideal, que realça as cores vivas do seu jardim.

## Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores



Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

## IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Alumínio

## Duração

- Vida útil nominal: 25.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Luz branca suave: Não
- Peça de centro: Não

## Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes de caminho/pedestal
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,663 kg
- Altura: 25 cm
- Comprimento: 12 cm
- Largura: 12 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 680
- Cor da luz: 4000 K
- Alimentação elétrica: 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I
- Fonte de luz substituível: Não

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514477315
- Peso líquido: 0,66 kg
- Peso bruto: 0,79 kg
- Altura: 27 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 15 cm



Data de publicação:  
2025-05-01  
Versão: 0.247

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)