

Conecotor de cabos – pacote de 6

Luminárias de exterior

GardenLink

Preto

Tensão baixa; à prova de água



8719514477339



Uma luz de jardim que apenas é necessário ligar, conectar e desfrutar

A família Philips GardenLink de baixa tensão oferece uma gama de luminárias para exterior que pode instalar de forma fácil e segura. Pode conectar várias luzes a uma única fonte de alimentação, ligá-la a uma tomada standard e, em seguida acrescentar luzes ou reposicioná-las conforme pretender. A cablagem é simples e a baixa tensão significa que não existe perigo para si, para os seus filhos ou para os seus animais de estimação.

Fácil de utilizar

- Compatível com todas as luminárias e acessórios GardenLink
- Fácil de instalar com conectores Twist & Lock

Utilização segura

- Segurança adicional com baixa tensão de 12 V

Destaques

Compatível com todas as luminárias e acessórios GardenLink

Todas as luminárias GardenLink têm o mesmo conector Twist & Lock para fácil instalação e conexão. Pode reposicionar as luminárias e acessórios à medida que as suas necessidades de iluminação exterior mudam,

adicionando luz a todos os cantos do seu jardim.

Fácil de instalar com conectores Twist & Lock

Instalação e conexão muito fáceis com os conectores Twist & Lock do produto. Basta ligar as luzes e desfrutar!

Segurança adicional com baixa tensão de 12 V

As luzes de baixa tensão (12 V) são seguras para instalação sem risco de choque elétrico – não é necessário um eletricista profissional.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Acessórios
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Baixa tensão, À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,315 kg
- Altura total: 45 mm
- Comprimento global: 280 mm
- Largura total: 23 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Classe energética da fonte de luz incluída: não aplicável
- Código IP: IP65 | Resistente ao pó e à prova de jato

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514477339
- Peso líquido: 0,32 kg
- Peso bruto: 0,34 kg
- Altura: 10 cm
- Comprimento: 8 cm
- Largura: 11 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.341

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com