

PHILIPS

Post Arbour 3,8 W

Luminárias de exterior

3000 K

Antracite

À prova de água



8719514490260



As nossas luzes LED energeticamente mais eficientes até agora

A Philips desenvolveu uma luz para exterior ultraeficiente que utiliza uma nova tecnologia para reduzir as emissões de carbono, o desperdício de material e o consumo de energia. Com uma incrível vida útil de 50.000 horas, dura mais de 3 vezes mais do que as luzes LED da Philips equivalentes e usa apenas 50% da energia. Exatamente o que é necessário para um planeta mais sustentável.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Ultraeficiente

Luz LED avançada

- Garantia de 5 anos para o sistema LED

Alta qualidade

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climáticas


8719514490260

Luz de alta qualidade

- Luz branca brilhante de 3000 K

Destaques

Ultraeficiente



Consome pelo menos 50% menos energia em comparação com as luzes LED convencionais equivalentes da Philips.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Além dos 2 anos de garantia standard desta luminária, a Philips oferece 5 anos de garantia adicional no sistema LED (módulo LED e controlador).

Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores




Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Luz branca brilhante de 3000 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz branca brilhante a 3000 K.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 50.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Luz branca suave: Não
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Postes
- EyeComfort: Não
- Inovações LED: UltraEfficient
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 2 kg
- Altura total: 770 mm
- Comprimento global: 100 mm
- Largura total: 100 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 800
- Cor da luz: 3000 K
- Alimentação elétrica: 220-240
- Classe energética da fonte de luz incluída: A
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
- Fonte de luz substituível: Sim

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514490260
- Peso líquido: 2 kg
- Peso bruto: 2,19 kg
- Altura: 78,5 cm
- Comprimento: 11 cm
- Largura: 11 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.210

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com