

# PHILIPS

Foco de encastrar  
Diamond Cut  
UltraEfficient 2 W 95 mm

Ultraeficiente

4000 K

Branco

8719514494565



## Luz e estilo superiores

A Philips desenvolveu uma downlight ultraeficiente que utiliza uma nova tecnologia para reduzir as emissões de carbono, o desperdício de material e o consumo de energia. Com uma incrível vida útil de 50.000 horas, dura mais de 3 vezes mais do que as downlights LED da Philips equivalentes - e usa apenas 50% da energia. Exatamente o que é necessário para um planeta mais sustentável.

### Soluções de iluminação sustentáveis

- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

### Efeito de luz

- Difusor de alta qualidade Luz brilhante com distribuição uniforme

### Material e acabamento

- Material metálico de elevada qualidade

# Destaques

## Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

## Difusor de alta qualidade Luz brilhante com distribuição uniforme

Este difusor distribui luz suave de forma uniforme em todos os seus espaços.

## Material metálico de elevada qualidade

Material metálico duradouro e apelativo para um acabamento resistente.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 51 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 25.000

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Consistência da cor: 5 SDCM
- Color rendering index (CRI): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: UltraEfficient

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 22 mA
- Eficiência: 180 lm/W

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.35

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,083 kg
- Comprimento do recorte: 6.8-8.0 cm
- Largura do recorte: 6.8-8.0 cm
- Altura: 4,95 cm
- Comprimento: 9,5 cm
- Distância de encastramento: 0,2 cm
- Largura: 9,5 cm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Vida útil até: 50.000 h
- Diâmetro: 95 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 360
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: CA 220-240

- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 2
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II



Data de publicação:  
2024-08-20  
Versão: 0.287

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)