

PHILIPS

Foco de encastrar Diamond
Cut UltraEfficient 2,2 W
105 mm

Ultraeficiente

3000 K

Branco

8719514494602



Luz e estilo superiores

A Philips desenvolveu uma downlight ultraeficiente que utiliza uma nova tecnologia para reduzir as emissões de carbono, o desperdício de material e o consumo de energia. Com uma incrível vida útil de 50.000 horas, dura mais de 3 vezes mais do que as downlights LED da Philips equivalentes – e usa apenas 50% da energia. Exatamente o que é necessário para um planeta mais sustentável.

Soluções de iluminação sustentáveis

- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador

Efeito de luz

- Difusor de alta qualidade Luz brilhante com distribuição uniforme

Material e acabamento

- Material metálico de elevada qualidade

Destaques

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Material metálico de elevada qualidade

Material metálico duradouro e apelativo para um acabamento resistente.

Difusor de alta qualidade Luz brilhante com distribuição uniforme

Este difusor distribui luz suave de forma uniforme em todos os seus espaços.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 51 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 25.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Consistência da cor: 5 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: UltraEfficient

Outras características

- Corrente da lâmpada: 25 mA
- Eficiência: 180 lm/W

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.35

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,099 kg
- Comprimento do recorte: 8.0-9.0 cm
- Largura do recorte: 8.0-9.0 cm
- Altura: 4,95 cm
- Comprimento: 10,5 cm
- Distância de encastramento: 0,2 cm
- Largura: 10,5 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 50.000 h
- Diâmetro: 105 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 400
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: CA 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 2.2
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II



Data de publicação:
2024-11-15
Versão: 0.320

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com