




Wi-Fi BLE 50W GU10 927-65 TW 2PF/6



Traga uma iluminação centrada no ser humano para a sua vida e ambiente de trabalho com esta lâmpada foco inteligente WiZ LED GU10. Aplique diferentes gradações entre branco quente e frio para o ajudar a concentrar-se ou a relaxar. Pode programar a ativação e desativação das luzes segundo as suas rotinas diárias ou semanais, controlar através do smartphone ou da voz e aceder remotamente às suas luzes mesmo quando está fora de casa. As luzes WiZ são ligadas à sua rede Wi-Fi existente, não é necessário hardware adicional.


DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente de branco regulável
- Até 345 lúmenes
- fácil sistema "plug-and-play"
- Controlo por aplicação ou voz




Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense do WiZ transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento. É simples. É SpaceSense. É WiZ.




Monitorize o seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com a aplicação WiZ. Aceda facilmente a um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o consumo de energia em casa.



Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Crie o seu efeito de luz exterior perfeito

Combine diferentes modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para momentos perfeitos no jardim. Guarde a cena e selecione-a em qualquer momento através da aplicação, de voz ou de acessório de controlo.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: PAR16
Casquilho: GU10
Tecnologia: Wi-Fi inteligente
Tipo de vidro: Fosca
Intensidade regulável: Regulação sem fios

DIMENSÕES DA LÂMPADA

Altura: 5,8 cm
Peso: 0,05 kg
Largura: 5 cm

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000
Vida útil nominal: 15.000 h

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Ângulo de feixe: 36 °
Consistência da cor: 6 SDCM
Color rendering index (CRI): 90
Temperatura da cor: 2700-6500 K
Categoria da cor da luz: Branco regulável
Fluxo luminoso nominal: 345 lm
Tempo de acendimento: <0.5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 40 mA
Eficiência: 73 lm/W

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8719514551312
EOC: 871951455131201
Título do produto: Wi-Fi BLE 50W
GU10 927-65 TW 2PF/6

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.51
Tensão: 220-240 V
Potência: 4,7 W
Potência equivalente: 50 W
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Comprimento: 5,8 cm

VALORES MEDIDOS

Ângulo de feixe medido: 36 °
Vida útil especificada: 15.000 h
Fluxo luminoso medido: 345 lm
Intensidade de pico nominal: 550 cd
Potência medida: 4.7 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 50-60 Hz
Número de registo EPREL: 584539
Referência de medição de fluxo: Narrow Cone

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514551312
Peso líquido: 0,1 kg
Peso bruto: 0,17 kg
Altura: 16 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 10,5 cm
Número de material (12NC): 929002448342



© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.