



IMAGEO 2x foco ajustável

Oferecendo um design contemporâneo e luz branca quente ou fria, o foco encastrado inteligente WiZ Imageo em preto dispõe de dois focos ajustáveis para que possa iluminar o seu espaço com luz inteligente. Utilize-o com o Wi-Fi existente para controlar através da aplicação WiZ ou com a sua voz.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Branco regulável
- Dimensões da placa: 8*25 CM
- IP20/Metal/Preto



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Certificação Matter

Este produto tem a certificação Matter. Pode configurá-lo e controlá-lo com a sua plataforma de casa inteligente preferida e fazê-lo funcionar perfeitamente com outros dispositivos com certificação Matter.



Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense do WiZ transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento. É simples. É SpaceSense. É WiZ.



Monitorize o seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com a aplicação WiZ. Aceda facilmente a um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o consumo de energia em casa.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



Controle a iluminação inteligente da forma que mais gosta

O WiZ permite controlar a iluminação inteligente de várias formas. Ajuste as luzes com o seu smartphone, através de voz, do telecomando WiZ ou utilizando o interruptor de parede existente para alternar entre dois modos favoritos. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: Retângulo

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto
Material: Metal

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Cabeça do foco ajustável: Sim
Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Não
Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC): 90
Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Funcional

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Eficiência: 69 lm/W

CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,62 kg
Altura: 12,3 cm
Comprimento: 25 cm
Largura: 10,5 cm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vida útil até: 15.000 h
Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 345 lm
Fluxo luminoso total do candeeiro: 690
Cor da luz: 2700-6500
Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação sem fios - Não utilizar com regulador
LED: Sim
LED incorporado: Sim
Classe energética da fonte de luz incluída: G
Número de lâmpadas: 2
Potência da lâmpada incluída: 4.9
Potência máxima da lâmpada de substituição: 5 W
Código IP: IP20
Classe de proteção: Classe I
Fonte de luz substituível: Sim