



IMAGEO 3x foco ajustável

Utilize os três focos ajustáveis e a luz inteligente de cor para personalizar qualquer divisão com o refletor encastrado inteligente WiZ Imageo em branco. Utilize-o com o Wi-Fi existente para controlar através da aplicação WiZ ou com a sua voz.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Dimensões da placa: 8*44 CM
- IP20/Metal/Branco



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense do WiZ transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento. É simples. É WiZ.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: Retângulo
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Metal

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Não
Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥ 90
Temperatura da cor: 2200-6500 K
Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 69 lm/W

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala de estar Sala de jantar

CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 1,018 kg
Altura total: 123 mm
Comprimento global: 440 mm
Largura total: 105 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 345
Fluxo luminoso total do candeeiro: 1035
Cor da luz: 2200-6500 (RGB)
Classe energética da fonte de luz incluída: G
Potência da lâmpada incluída: 4.9
Potência máxima da lâmpada de substituição: 5
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
Fonte de luz substituível: Sim
Número de fontes de luz: 3

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514551916
Peso líquido: 1,02 kg
Peso bruto: 1,21 kg
Altura: 14,5 cm
Comprimento: 8,3 cm
Largura: 44,3 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.