



## IMAGEO 1x foco ajustável

Realce a decoração da sua casa utilizando o foco ajustável e a luz inteligente de cor do foco inteligente encastrado WiZ Imageo em preto. Utilize-o com o Wi-Fi existente para controlar através da aplicação WiZ ou com a sua voz.

## DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Dimensões da placa: Ø8 CM
- IP20/Metal/Preto



## Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WIZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



## Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



## Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense do WIZ transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WIZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WIZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento. É simples. É WIZ.



## Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



## Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



## Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



# ESPECIFICAÇÕES

## CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior  
Intensidade regulável: Sim

## DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto  
Material: Metal

## DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano  
Fator de manutenção de lúmenes:  
70%  
Número de ciclos de funcionamento:  
50.000  
Vida útil nominal: 15.000

## FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com  
telecomando: Sim  
LEDs integrados: Não  
Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim  
Controlo remoto incluído: Não

## CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC):  
≥90  
Temperatura da cor: 2200-6500 K  
Tempo de aquecimento até 60% de  
luz: 2  
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 69  
lm/W

## DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala  
de estar Sala de jantar

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 1x60 mA

## CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 220-240 V

## DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,278 kg  
Altura total: 123 mm  
Comprimento global: 80 mm  
Largura total: 105 mm

## ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso da lâmpada incluída:  
345  
Fluxo luminoso total do candeeiro:  
345  
Cor da luz: 2200-6500 (RGB)  
Classe energética da fonte de luz  
incluída: F  
Encaixe/casquilho: GU10  
Potência da lâmpada incluída: 5  
Potência máxima da lâmpada de  
substituição: 5  
Código IP: IP20 | Proteção de dedos  
Classe de proteção: Classe I – Com  
ligação à terra  
Fonte de luz substituível: Sim  
Número de fontes de luz: 1

## COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade  
Efeitos: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Período de suporte definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Número máximo de acessórios: 9999  
Protocolo de comunicação: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

EAN:

wizconnected.com