



IMAGEO 3x foco ajustável

Utilize os três focos ajustáveis e a luz inteligente de cor para personalizar qualquer divisão com o refletor encastrado inteligente WiZ Imageo em preto. Utilize-o com o Wi-Fi existente para controlar através da aplicação WiZ ou com a sua voz.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Dimensões da placa: 8*44 CM
- IP20/Metal/Preto



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Certificação Matter

Este produto tem a certificação Matter. Pode configurá-lo e controlá-lo com a sua plataforma de casa inteligente preferida e fazê-lo funcionar perfeitamente com outros dispositivos com certificação Matter.



Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense do WiZ transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento. É simples. É SpaceSense. É WiZ.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: Retângulo

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto
Material: Metal

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
50.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Cabeça do foco ajustável: Sim
Intensidade de luz regulável com
telecomando: Sim
LEDs integrados: Não
Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC):
90
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: <2

DIVERSOS

Concebida especialmente para:
Funcional

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Eficiência: 69 lm/W

CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 1,018 kg
Altura: 12,3 cm
Comprimento: 44 cm
Largura: 10,5 cm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vida útil até: 15.000 h
Fluxo luminoso da lâmpada incluída:
345 lm
Fluxo luminoso total do candeeiro:
1035
Cor da luz: 2200-6500 (RGB)
Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Regulação sem fios - Não
utilizar com regulador
LED: Sim
LED incorporado: Sim
Classe energética da fonte de luz
incluída: G
Número de lâmpadas: 3
Potência da lâmpada incluída: 4.9
Potência máxima da lâmpada de
substituição: 5 W
Código IP: IP20
Classe de proteção: Classe I
Fonte de luz substituível: Sim