



Lâmpada de vidro fosco de 60 W A60 E27



Com esta lâmpada inteligente WiZ A60 fosca, pode obter o aspeto tradicional de uma lâmpada incandescente de vidro com uma luz branca inteligente, quente ou fria. Utilize-a aplicação WiZ ou a sua própria voz para reduzir ou aumentar o brilho ou para aplicar os modos de luz predefinidos nas configurações do Wi-Fi.


DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente de branco regulável
- Até 806 lúmenes
- fácil sistema "plug-and-play"
- Controlo por aplicação ou voz



Acabamento elegante em vidro fosco

Esta lâmpada tem uma forma clássica com um acabamento elegante em vidro fosco. Perfeita para equipamentos de luz com uma luz exposta, o seu design oferece um belo efeito de halo brilhante.




Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense do WiZ transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento. É simples. É WiZ.



Monitorize o seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com a aplicação WiZ. Aceda facilmente a um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o consumo de energia em casa.



Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: A60
Casquilho: E27
Tipo de vidro: Fosca
Intensidade regulável: Sim

DIMENSÕES DA LÂMPADA

Peso: 0,042 kg

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
20.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC):
≥90
Temperatura da cor: 2700-6500 K
Categoria da cor da luz: Branco
regulável
Fluxo luminoso nominal: 806 lm
Tempo de acendimento: <0.5 s
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: luz total instantânea
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
115 lm/W

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 43 mA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8719514552081
EOC: 871951455208101
Título do produto: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 927-65 FR TW 1PF/6

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: 220-240 V
Potência equivalente: 60 W
Etiqueta de Eficiência Energética
(EEL): E
Consumo de Energia: 7 W
Consumo de energia kWh/1000 h: 7

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Altura total: 106 mm
Comprimento global: 106 mm
Largura total: 60 mm

VALORES MEDIDOS

Vida útil especificada: 15.000
Fluxo luminoso medido: 806 lm
Potência medida: 7 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 50-60
Número de registo EPREL: 1901116
Referência de medição de fluxo:
Sphere

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514552081
Peso líquido: 0,04 kg
Peso bruto: 0,09 kg
Altura: 16 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.