


Wi-Fi BLE BAR LINEAR LIGHT EU DUAL

Se tiver uma prateleira ou canto que precisa de iluminação de acentuação, experimente nossa luz de barra. Esta barra fina irradia muitas cores e é fácil de encaixar em espaços pequenos. Basta incliná-la para um dos lados para ajustar o ângulo de luz. Prefere uma luz mais longa? Conecte uma segunda barra para duplicar o efeito.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Luz de barra versátil
- fácil sistema "plug-and-play"



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!




Ative as luzes através movimento sem ter sensores

A tecnologia WiZ SpaceSense transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento.



Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: Retângulo

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Cabeça do foco ajustável: Não
Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Interruptor para ligar/desligar no fio: Não
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6SDCM
Color rendering index (CRI): 80
Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Funcional

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 75 mA
Eficiência: 72 lm/W

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.7
Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,7 kg
Altura: 4,2 cm
Comprimento: 60 cm
Largura: 4,5 cm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vida útil até: 25.000 h
Fluxo luminoso total do candeeiro: 800
Cor da luz: 2200-6500 (RGB)
Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação sem fios - Não utilizar com regulador
LED: Sim
LED incorporado: Sim
Potência da lâmpada incluída: 10.5
Código IP: IP20
Classe de proteção: Classe II