

Faixas de luz

Deixe a sua casa vibrante com uma gama de cores que pode ajustar para tornar os momentos especiais ainda mais memoráveis. Utilize com o Wi-Fi existente para controlar com a aplicação WiZ ou a sua voz.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Baixa tensão
- Classificado para utilização em exterior



Configuração instantânea para toda a iluminação inteligente

Aceda a todas as funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando para isso conectar as suas novas luzes à Wi-Fi existente. Pode controlar as luzes quando não está em casa e definir horários para que liguem e desliguem automaticamente. Tudo isto sem a necessidade de instalação de novo hardware. Mantenha o controlador dentro do alcance da Wi-Fi e todas as luzes associadas serão totalmente controláveis, mesmo estando fora do alcance da Wi-Fi.




Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Sinta-se sempre seguro e protegido com luzes de exterior automatizadas

Programa as suas luzes de exterior para que acendam todos os dias antes de chegar a casa, para que possa ver claramente o ambiente à sua volta e sentir-se seguro. Configure as suas luzes para que desliguem automaticamente de manhã, ou quando não forem necessárias, e economize energia.



Crie o seu efeito de luz exterior perfeito

Combine diferentes modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para momentos perfeitos no jardim. Guarde a cena e selecione-a em qualquer momento através da aplicação, de voz ou de acessório de controlo.



Embeleze o seu jardim com milhões de cores e modos dinâmicos

Escolha entre milhões de cores de luz, do energizante branco frio ao branco quente e suave e crie o melhor ambiente para as suas atividades ao ar livre. Ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico predefinido, como Oceano, Floresta ou Festa para criar uma atmosfera incrível e melhorar o estado de espírito.



Tecnologia de baixa tensão e instalação fácil

Desenhadas para se desfrutar do exterior! Sem cablagem complicada nem instalação especial: basta ligar e pronto. Se pretender mudar a localização da luz, basta desenroscar o adaptador e mudá-lo para outro lugar.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Exterior
Forma da lâmpada: Retângulo
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto
Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
Interruptor para ligar/desligar no fio: Sim
Adaptador de corrente incluído: Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 7 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥ 80
Temperatura da cor: 2700-5000 K
Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 10 lm/W

DIVERSOS

Concebida especialmente para:
Jardim Varanda

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 200 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 2,15 kg
Altura total: 200 mm
Comprimento global: 14.800 mm
Largura total: 45 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 10
Fluxo luminoso total do candeeiro: 120
Cor da luz: 2700-5000 (RGB)
Potência da lâmpada incluída: 12
Potência máxima da lâmpada de substituição: 12
Código IP: IP65 (Adaptador IP44)
Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo
Fonte de luz substituível: Sim
Número de fontes de luz: 12

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514554450
Peso líquido: 2,14 kg
Peso bruto: 2,54 kg
Altura: 33 cm
Comprimento: 12,7 cm
Largura: 39,4 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.