



IMAGEO 4x foco ajustável placa quadrada

Dispõe de quatro focos incorporados ajustáveis, uma base de teto moderna de forma quadrangular e muita potência para encher a sua divisão de luz e cor em todas as direções. O nosso equipamento Built-on Spots ajuda-o a escolher o efeito de luz perfeito para cada atividade.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Dimensões da placa: 22*22 CM
- IP20/Metal/Branco



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!




Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense do WiZ transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento. É simples. É SpaceSense. É WiZ.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: Retângulo
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Metal

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
50.000
Vida útil nominal: 15.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com
telecomando: Sim
LEDs integrados: Não
Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC):
≥90
Temperatura da cor: 2200-6500 K
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: 2
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 69
lm/W

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala
de estar Sala de jantar

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 60 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 1,32 kg
Altura total: 123 mm
Comprimento global: 220 mm
Largura total: 220 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso da lâmpada incluída:
345
Fluxo luminoso total do candeeiro:
1380
Cor da luz: 2200-6500 (RGB)
Classe energética da fonte de luz
inclusa: G
Potência da lâmpada incluída: 4.9
Potência máxima da lâmpada de
substituição: 5
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe I - Com
ligação à terra
Fonte de luz substituível: Sim
Número de fontes de luz: 4

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514554559
Peso líquido: 1,32 kg
Peso bruto: 1,49 kg
Altura: 14,7 cm
Comprimento: 22,5 cm
Largura: 22,5 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.