



## Aplique ascendente e descendente

Divirta-se com os padrões de luz nas paredes e crie um ambiente com cor. O nosso aplique Up and Down para interiores ilumina de cima abaixo, produzindo formas interessantes de luz, sombra e cor e dando personalidade à sua divisão.

## DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Dimensões: 15 CMM de altura\*9,2 CM de comprimento\*6,8 CM de largura
- IP20/Metal/Branco



### Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



### Certificação Matter

Este produto tem a certificação Matter. Pode configurá-lo e controlá-lo com a sua plataforma de casa inteligente preferida e fazê-lo funcionar perfeitamente com outros dispositivos com certificação Matter.



### Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense do WiZ transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento. É simples. É SpaceSense. É WiZ.



### Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



### Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



### Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

# ESPECIFICAÇÕES

## CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior  
Forma da lâmpada: Retângulo

## DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White  
Material: Metal

## DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano  
Fator de manutenção de lúmenes:  
70%  
Número de ciclos de funcionamento:  
50.000

## FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Cabeça do foco ajustável: Não  
Intensidade de luz regulável com  
telecomando: Sim  
LEDs integrados: Não  
Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim  
Controlo remoto incluído: Não

## CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC):  
90  
Tempo de aquecimento até 60% de  
luz: <2

## DIVERSOS

Concebida especialmente para:  
Funcional

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 60 mA  
Eficiência: 69 lm/W

## CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 220-240 V

## DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,64 kg  
Altura: 15 cm  
Comprimento: 9,2 cm  
Largura: 6,8 cm

## ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vida útil até: 15.000 h  
Fluxo luminoso da lâmpada incluída:  
345 lm  
Fluxo luminoso total do candeeiro:  
690  
Cor da luz: 2200-6500 (RGB)  
Candeeiro de intensidade de luz  
regulável: Regulação sem fios - Não  
utilizar com regulador  
LED: Sim  
LED incorporado: Sim  
Classe energética da fonte de luz  
incluída: F  
Número de lâmpadas: 2  
Potência da lâmpada incluída: 4.7  
Potência máxima da lâmpada de  
substituição: 5 W  
Código IP: IP20  
Classe de proteção: Classe I  
Fonte de luz substituível: Sim