



Lâmpada de 40 W P45 E27



Utilize sombras de luz coloridas nos seus espaços interiores com a lâmpada inteligente de cor total WiZ com uma base E27. Utilize-a com a aplicação WiZ ou com a sua voz para reduzir ou aumentar o brilho ou utilize os modos de luz predefinidos nas configurações do Wi-Fi.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente de cor total
- Até 470 lúmenes
- fácil sistema "plug-and-play"
- Controlo por aplicação ou voz



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!




Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.

Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense do WiZ transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode activar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento. É simples. É SpaceSense. É WiZ.



Monitorize o seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com a aplicação WiZ. Aceda facilmente a um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o consumo de energia em casa.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.

Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: P45
Casquilho: E27
Tipo de vidro: Fosca
Intensidade regulável: Sim

DIMENSÕES DA LÂMPADA

Peso: 0,05 kg

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC):
≥90
Temperatura da cor: 2200-6500 K
Categoria da cor da luz: Cor total
Fluxo luminoso nominal: 470 lm
Tempo de acendimento: <0.5 s
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: luz total instantânea
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 95
lm/W

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 40 mA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8719514554672
EOC: 871951455467201
Título do produto: Wi-Fi BLE 40W P45
E27 922-65 RGB 1PF/6

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: 220-240 V
Potência equivalente: 40 W
Etiqueta de Eficiência Energética
(EEL): F
Consumo de Energia: 4,9 W
Consumo de energia kWh/1000 h: 5

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Altura total: 101 mm
Comprimento global: 101 mm
Largura total: 45 mm

VALORES MEDIDOS

Vida útil especificada: 15.000
Fluxo luminoso medido: 470 lm
Potência medida: 4.9 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 50-60
Número de registo EPREL: 1901093
Referência de medição de fluxo:
Sphere

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514554672
Peso líquido: 0,05 kg
Peso bruto: 0,09 kg
Altura: 16 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.