



Botão inteligente

Este botão fácil de utilizar irá surpreendê-lo ao funcionar em qualquer lugar. Cole-o na parede ou num canto, sem a necessidade de parafusos, ou deixe uma superfície metálica atrair o ímã no seu interior. Leve-o consigo pela casa e controle as luzes num instante.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Funciona a pilhas
- IP20/plástico/branco
- Funciona com todos os produtos Connected by WiZ



Botão que funciona a pilhas para usar e deixar em qualquer lugar

Fixe facilmente a placa de montagem incluída na parede e o ímã integrado do botão irá mantê-la no lugar. Divirta-se e experimente o botão diretamente sobre outras superfícies metálicas ou simplesmente deixe-o sobre uma secretária ou mesa perto de si.




Controlo sem fios das suas luzes WiZ

Controle as suas luzes WiZ de forma rápida e fácil. Ligue ou desligue as luzes e ajuste o respetivo brilho com um só toque. Conecta-se diretamente às luzes WiZ e funciona mesmo quando a Wi-Fi está desligada.



Controlo de alto alcance de 15 m/50 pés

Controle luzes e dispositivos num raio de 15 metros ou 50 pés num ambiente interno normal com divisórias e paredes.




Controlar facilmente uma ou várias luzes numa divisão

Este acessório de controlo portátil pode conectar-se a uma divisão e acionar todas as luzes dessa divisão, independentemente de ser uma ou cinquenta luzes! Quer controlar outra divisão? Basta alterar a divisão associada ao acessório na aplicação.



Compatível com todas as luzes "Connected by WiZ"

Este acessório de controlo WiZ foi concebido para controlar todos os tipos de luzes do ecossistema WiZ. Pode utilizá-lo para controlar qualquer luz de qualquer marca, desde que seja "Connected by WiZ".



O ambiente certo com apenas um clique

Acenda/apague as luzes com uma pressão, ajuste o brilho com uma pressão longa. O ambiente certo na ponta dos seus dedos!



ESPECIFICAÇÕES

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Plástico

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Pilhas incluídas: Sim
Distância de controlo: 15 m

CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 3Vdc V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,066 kg
Altura total: 18,5 mm
Comprimento global: 64 mm
Largura total: 64 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de bateria: AAA
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe III –
Voltagem ultrabaixa de segurança

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514554795
Peso líquido: 0,08 kg
Peso bruto: 0,13 kg
Altura: 16,1 cm
Comprimento: 4,6 cm
Largura: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.